Справочный листок технических данных

IDIX

DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Изображение аналогичное

Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов. Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 х 3.5 mm, Шаг в мм (Р): 3.50 Weidmueller, белый
Заказ №	<u>1858500000</u>
Тип	DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40
GTIN (EAN)	4032248409167
Кол.	500 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать

0.17 g



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40

Технические данные

^-		1		
Lе	DT	100	ик	аты

ROHS

Размеры и массы			
Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Ширина	3.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1378 inch

Температуры

Масса нетто

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0,001 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 3.50 mm

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Ориентация печатных символов	горизонтально	
Метод выполнения печати	MC-Laser	
Ширина	3.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Основной материал	Полиамид 66	
Цвет печати	черный	
Напечатанные символы	Цифры	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Terminal marker	
Температурный диапазон вставки	-40100 °C	·
Установка / Изготовитель	Weidmueller	

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

