

ZQV 2.5/11

Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 11
Заказ №	1859080000
Тип	ZQV 2.5/11
GTIN (EAN)	4032248411047
Кол.	20 Штука

ZQV 2.5/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	27.6 mm	Глубина (дюймов)	1.0866 inch
Высота	54.4 mm	Высота (в дюймах)	2.1417 inch
Ширина	2.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.1102 inch
Масса нетто	8.05 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.123 kg CO2 eq.	

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
		исполнение	

Общие сведения

Количество полюсов	11
--------------------	----

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Размеры

Шаг в мм (P)	5.10 mm
--------------	---------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	24 A
------------------------	-------	-----------------	------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Важное примечание

Сведения об изделии	По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками. Перемычки с >10 полюсами имеют оголенные срезанные кромки при поставке с завода.
---------------------	--

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		