Справочный листок технических данных


LM WO 25.4/57 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 5.9 - 12.3 mm, 25.4 x 57 mm, белый
Заказ №	<u>1768380000</u>
Тип	LM WO 25.4/57 WS
GTIN (EAN)	4032248110025
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	57 mm	Ширина (в дюймах)	2.2441 inch
Масса нетто	10 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm ²
Поперечное сечение соединительного 25 mm ²		Наружный диаметр провода, макс.	12.3 mm
провода, мин.			
Наружный диаметр провода, мин.	5.9 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
Высота текстового поля	18.5 mm	Наружный диаметр провода	5.9 - 12.3 mm
Сечение соединительного провода	25 - 120 mm ²		

Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Количество на лист	35	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	57 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	350	
Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единиц	це10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	35
Размер маркировочной области	25.4 x 18 mm	
Количество маркировочных элементов	1 Label sheet = 35 Conductor and cable market	rs


Температурный диапазон вставки

на комбинацию

Статус каталога / Изображения

-40...150 °C

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Справочный листок технических данных



LM WO 25.4/57 WS

Weidmüller Interface	GmbH	&	Co.	K
Vlingaphargatra (a 26				

D-32758 Detmold Germany

