Справочный листок технических дан-

SKMU EMV M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS EMV (латунная контргайка— EMC), Контргайка, М 16, 3.6 mm, Латунь никелирован-
	ная
Заказ №	<u>1777620000</u>
Тип	SKMU EMV M16
GTIN (EAN)	4032248157891
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SKMU EMV M16

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	4.7 mm	Высота (в дюймах)	0.185 inch
Масса нетто	1.85 a		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	20.79 mm	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	19 mm
Кабельный ввод	M 16	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 16	Резьба (внутренняя)	M 16
Длина резьбы	3.6 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

SKMU EMV M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

