Справочный листок технических дан-

SKMU EMV M32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

	'
Версия	SKMU MS EMV (латунная контргайка— EMC), Контргайка, M 32, 4.1 mm, Латунь никелирован-
	ная
Заказ №	<u>1777650000</u>
Тип	SKMU EMV M32
GTIN (EAN)	4032248157921
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Размеры и массы			
Высота	5.7 mm	Высота (в дюймах)	0.2244 inch
Масса нетто	5 38 a		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	41.58 mm	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	36 mm
Кабельный ввод	M 32	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 32	Резьба (внутренняя)	M 32
Длина резьбы	4.1 mm		

Классификации

EC000940	ETIM 7.0	EC000940
EC000940	ETIM 9.0	EC000940
EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	EC000940 EC000940 27-14-44-24 27-14-44-24 27-14-08-05	EC000940 ETIM 9.0 EC000940 ECLASS 9.0 27-14-44-24 ECLASS 10.0 27-14-44-24 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

