Справочный листок технических данных

SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Настраиваемые затворы с клапаном часто используются в специальных областях машиностроения. Такие затворы используются для подключения соленоидных клапанов. Все стандартные варианты исполнения затворов с клапаном в наличии. Ассортимент включает конструкцию типа A, B промышленного назначения, B согласно станадрту DIN, C промышленного назначения и C согласно стандарту DIN. Затворы с клапаном доступны в исполнении с 3 и 4 полюсами, без кабелей. В комплект входит плоское уплотнение, обеспечивающее защиту IP 65 в процессе крепления винтами.

Основные данные для заказа

Версия	Вставной разъем клапана (сборка на месте), Количество полюсов: 3, Конструкция A (18 мм), без проводки, 230 V, 0.34…1.5 mm²
Заказ №	1873150000
Тип	SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492527
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2027-02-28T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	28 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	Конструкция A (18 мм)
Поверхность контакта	CuSn	LED	Нет
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	PA 6 GF
Сопротивление изоляции	108 Ω	Диаметр кабеля, макс.	9 mm
Диаметр кабеля, мин.	6 mm	Материал контакта	CuZn
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.34 mm²
Номинальное напряжение	230 V	Номинальный ток	10 A
Вид защиты	IP65, IP67, когда ввинчен	Циклы коммутации	≤ 50
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	PG 11
Экранированное соединение	Нет	Блок схемной защиты	без проводки
Диапазон температур корпуса	-30…+90 °C	Сечение соединяемого провода, макс.	1.5 mm²
Сечение соединяемого провода, мин.	0.34 mm²		

Классификации

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Справочный листок технических данных

SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов

