#### **HDC 48B TSLU 1M50G**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

#### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: М 50
Заказ №	<u>1788300000</u>
Тип	HDC 48B TSLU 1M50G
GTIN (EAN)	4032248205837
Кол.	1 Штука

#### **HDC 48B TSLU 1M50G**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

^				
	ита	m	II A	ты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

#### Размеры и массы

Глубина	151 mm	Глубина (дюймов)	5.9449 inch
Высота	94 mm	Высота (в дюймах)	3.7008 inch
Ширина	90 mm		3.5433 inch
Масса нетто	708 a		

#### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Масло для сверления
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Дизельное топливо
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Хладагент
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Нестабильность

#### Габаритные размеры

Кабельный вход	с резьбой	Ширина корпуса С	90 mm	
Длина корпуса	132 mm	Высота корпуса В	94 mm	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Исполнение			
Типоразмер кабельных вводов	M 50	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Верхняя часть
Момент затяжки	1.2 Nm	Количество кабельных входов сверху	0
Количество кабельных входов сбоку	1	Исполнение корпуса	Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки
Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	12	Кабельный вход	с резьбой
Тип	вилка	Исполнение скобы	Продольная скоба
Резьба (внутренняя)	M 50	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	12	Подходит для ModuPlug®	Да
Общие данные			
Момент затяжки	1.2 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Классификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

### Weidmüller **₹**

#### **HDC 48B TSLU 1M50G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

и остражении	

#### **HDC 48B TSLU 1M50G**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Аксессуары

#### Корпус цоколя

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 48B SLU 1PG29G	Версия
Заказ №	1651100000	НDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190299705	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	вставленном состоянии, корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
NOJI.	1 31	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 29
Тип	HDC 48B SDLU 2PG29G	Версия
Заказ №	<u>1667560000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190424763	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с
		крышкой, Типоразмер кабельных вводов: PG 29
Тип	HDC 48B SLU 2M40G	Версия
Заказ №	<u>1788360000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205899	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 40
Тип	HDC 48B SLU 2M32G	Версия
Заказ №	<u>1788370000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205905	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 48B SDLU 2M32G	Версия
Заказ №	<u>1788390000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205929	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с
		крышкой, Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 48B SDLU 1PG29G	крышкой, Типоразмер кабельных вводов: М 32 Версия
Тип Заказ №	HDC 48B SDLU 1PG29G 1799810000	
		Версия
Заказ №	<u>1799810000</u>	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во

#### **HDC 48B TSLU 1M50G**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Аксессуары

Тип	HDC 48B SDLU 1M32G	Версия
Заказ №	1904150000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248585700	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с
		крышкой, Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 48B SLU 1M32G	Версия
Заказ №	1904190000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248585779	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 48B SDLU 2M40G	Версия
Тип Заказ №	HDC 48B SDLU 2M40G 1983500000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
		·
Заказ №	1983500000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1983500000</u> 4032248687787	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1983500000</u> 4032248687787	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1983500000 4032248687787 1 ST	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: М 40
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1983500000 4032248687787 1 ST HDC 48B SDLU 2M50G	НСС - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: М 40 Версия
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	1983500000 4032248687787 1 ST HDC 48B SDLU 2M50G 1983510000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: М 40 Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65, во

#### Проходной корпус

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

#### Основные данные для заказа

OUNOBIL	повые диные для заказа		
Тип	HDC 48B ADLU	Версия	
Заказ №	1222900000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65,	
GTIN (EAN)	4008190138004	во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с	
		крышкой	
Тип	HDC 48B ALU	Версия	
Заказ №	1295600000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 12, Вид защиты: IP65,	
GTIN (EAN)	4050118092066	во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,	
Кол.	1 ST		

### Weidmüller **₹**

#### **HDC 48B TSLU 1M50G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, без крышки