



Изображение изделия



Клемма для печатной платы для полностью автоматического монтажа путем пайки оплавлением сквозных отверстий Reflow (SMT) с технологией соединения проводов PUSH IN. Введение провода и перемещение ползунка осуществляются в одном направлении (TOP). Упаковка – коробка или лента на катушке. Длины выводов оптимизированы под 1,5 или 3,5 мм.

Основные данные для заказа

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия               | Клемма печатной платы, 7.50 мм, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube |
| Заказ №              | <a href="#">1884930000</a>                                                                                                                                                               |
| Тип                  | LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)           | 4032248489602                                                                                                                                                                            |
| Кол.                 | 11 Штука                                                                                                                                                                                 |
| Продуктное отношение | IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14                                                                                                                |
| Упаковка             | Tube                                                                                                                                                                                     |

## LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)  | E60693                  |

### Размеры и массы

|                   |            |                   |             |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| Глубина           | 12.7 mm    | Глубина (дюймов)  | 0.5 inch    |
| Высота            | 14.4 mm    | Высота (в дюймах) | 0.5669 inch |
| Высота, мин.      | 12.9 mm    | Ширина            | 49.2 mm     |
| Ширина (в дюймах) | 1.937 inch | Масса нетто       | 8.76 g      |

### Температуры

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|-------------------------------------------------|--------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Упаковка

|                             |                   |            |           |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|
| Упаковка                    | Tube              | Длина VPE  | 554.00 mm |
| VPE с                       | 22.00 mm          | Высота VPE | 17.00 mm  |
| Поверхностное сопротивление | Rs = 109 - 1012 Ω |            |           |

### Типовые испытания

|                                        |                |                                                                                         |                       |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Испытание: Прочность маркировки        | Стандарт       | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                                                |                       |
|                                        | Испытание      | отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, сертификация и маркировка UL, прочность |                       |
|                                        | Оценивание     | доступно                                                                                |                       |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02            |                       |
|                                        | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | цельный 0,14 мм²      |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | многожильный 0,14 мм² |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | цельный 1,5 мм²       |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | многожильный 1,5 мм²  |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | AWG 24/1              |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | AWG 24/19             |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | AWG 16/1              |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                    | AWG 16/19             |
|                                        | Оценивание     | пройдено                                                                                |                       |

**LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|                                                               |                |                                      |                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00     |                                   |
|                                                               | Требование     | 0,2 кг                               |                                   |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 24/1                          |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 24/19                         |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                   |
|                                                               | Требование     | 0,3 кг                               |                                   |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 0,25 мм <sup>2</sup> |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 0,5 мм <sup>2</sup>       |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                   |
|                                                               | Требование     | 0,4 кг                               |                                   |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>       |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>  |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/1                          |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/19                         |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                   |
| Испытание на выдергивание                                     | Требование     | ≥10 N                                |                                   |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 24/1                          |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 24/19                         |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                   |
|                                                               | Требование     | ≥20 N                                |                                   |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 0,25 мм <sup>2</sup> |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.5                         |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                   |
|                                                               | Требование     | ≥40 N                                |                                   |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U1.5                         |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K1.5                         |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/1                          |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/19                         |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                   |

**Системные параметры**

|                                       |                              |                                                 |                                      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Серия изделия                         | OMNIMATE Signal — серия LSF  | Метод проводного соединения                     | PUSH IN с исполнительным устройством |
| Монтаж на печатной плате              | Соединение THT/THR под пайку | Направление вывода кабеля                       | 135°                                 |
| Шаг в мм (P)                          | 7.50 mm                      | Шаг в дюймах (P)                                | 0.295 "                              |
| Количество полюсов                    | 7                            | Количество полюсных рядов                       | 1                                    |
| Монтаж силами заказчика               | Нет                          | Количество рядов                                | 1                                    |
| Длина штифта для припайки (l)         | 1.5 mm                       | Допуск на длину выводов под пайку               | +0.1 / -0.3 mm                       |
| Размеры выводов под пайку             | 0,35 x 0,8 mm                | Размеры выводов под пайку = допуск d0 / -0.1 mm |                                      |
| Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 1.1 mm                       | Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 mm                             |

LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

|                                               |          |                                                 |                           |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Количество контактных штырьков на полюс       | 2        | Длина зачистки изоляции                         | 8 mm                      |
| L1 в мм                                       | 45.00 mm | L1 в дюймах                                     | 1.772 "                   |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20    | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
| Вид защиты                                    | IP20     | Объемное сопротивление                          | 1,60 МОм                  |

Данные о материалах

|                                      |            |                                       |                  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| Изоляционный материал                | LCP GF     | Цветовой код                          | черный           |
| Цвет элементов управления            | белый      | Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 9011         |
| Группа изоляционного материала       | IIIa       | Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 175            |
| Moisture Level (MSL)                 | 1          | Класс пожаростойкости UL 94           | V-0              |
| Материал контакта                    | Сплав меди | Структура слоев соединения под пайку  | 4...6 µm Sn matt |
| Температура хранения, мин.           | -40 °C     | Температура хранения, макс.           | 70 °C            |
| Рабочая температура, мин.            | -50 °C     | Рабочая температура, макс.            | 120 °C           |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -30 °C     | Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C           |

Провода, подходящие для подключения

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Диапазон зажима, мин.                                                    | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, макс.                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                       | AWG 28               |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                      | AWG 14               |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                                            | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                        | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|                      |                                 |                                                              |                              |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод          |
|                      |                                 | номин.                                                       | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин. 10 mm                 |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0,25/12 HBL</a> |
|                      |                                 | Тип                                                          | тонкожильный провод          |
|                      | кабельный наконечник            | номин.                                                       | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|                      |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин. 10 mm                 |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0,34/12 ТК</a>  |
|                      | кабельный наконечник            | Тип                                                          | тонкожильный провод          |
|                      |                                 | номин.                                                       | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|                      |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин. 10 mm                 |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для                          | <a href="#">H0,5/14 OR</a>   |

## Технические данные

|                                 |                                                              |                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                 | фиксации концов проводов                                     |                               |
| Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод           |
|                                 | номин.                                                       | 0.75 mm²                      |
| кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин. 10 mm                  |
|                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0,75/14T HBL</a> |

Текст ссылки      Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

### Номинальные характеристики по IEC

|                                                                                                       |                        |                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| пройдены испытания по стандарту                                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                   | 17.5 A            |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                  | 17.5 A                 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                   | 17.5 A            |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                  | 15 A                   | Номинальное импульсное напряжение 800 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  |                   |
| Номинальное импульсное напряжение 630 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 |                        | Номинальное импульсное напряжение 500 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 |                   |
| Номинальное импульсное напряжение 6 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2   |                        | Номинальное импульсное напряжение 6 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2  |                   |
| Номинальное импульсное напряжение 6 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3  |                        | Устойчивость к воздействию кратковременного тока                                                      | 3 x 1 сек. с 80 A |

### Номинальные характеристики по CSA

|                                                     |                                                                                                                     |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Институт (CSA)                                      | CSA                                                                                                                 | Сертификат № (CSA)                                  | 200039-1664286 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V                                                                                                               | Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V          |
| Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 10 A                                                                                                                | Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 10 A           |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 28                                                                                                              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14         |
| Ссылка на утвержденные значения                     | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |                                                     |                |

### Номинальные характеристики по UL 1059

|                                                         |                                                                                         |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Институт (cURus)                                        | CURUS                                                                                   | Сертификат № (cURus)                                    | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V                                                                                   | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)        | 12 A                                                                                    | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 10 A   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 28                                                                                  | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 14 |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в |                                                         |        |

## LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

сертификате об  
утверждении.

### Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


**LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**


**Изображение изделия**




**Dimensional drawing**




**Graph**




**Graph**



**Graph**



**Graph**



**LSF-SMT 7.50/07/135 1.5SN BK TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Отвертка для винтов со шлицем**



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная  
согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной  
присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO  
2380/1, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип        | SDIS 0.4X2.5X75            | Версия             |
| Заказ №    | <a href="#">9008370000</a> | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056330              |                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |
| Тип        | SDS 0.4X2.5X75             | Версия             |
| Заказ №    | <a href="#">9009030000</a> | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |