


VT SFX 10/23 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Изделия SlimFix X представляют собой безгалогенные маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. SlimFix является признанным и сертифицированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

- Материал без содержания галогенов.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм², требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, по желанию клиента |
| Заказ № | 1888820000 |
| Тип | VT SFX 10/23 MC SDR V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248494705 |
| Кол. | 32 Штука |

VT SFX 10/23 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.8 mm | Глубина (дюймов) | 0.0315 inch |
| Высота | 23 mm | Высота (в дюймах) | 0.9055 inch |
| Ширина | 10 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Масса нетто | 0.41 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -50...120 °C |
|--------------------------------|--------------|

Экологическое соответствие изделия

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.006 kg CO2 eq. |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 40 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 7 mm | Наружный диаметр провода | 7 - 40 mm |
| Сечение соединительного провода | 16 - 500 mm ² | | |

Общие данные

| | | |
|--|---|-----------|
| Вид печати | По заказу клиента | |
| Метод выполнения печати | MC-Laser | |
| Исполнение | Установка с помощью кабельных стяжек | |
| Ширина | 10 mm | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -50 °C | |
| Цветовой код | по желанию клиента | |
| Галогены | Нет | |
| Основной материал | Полиамид 66 | |
| Цвет печати | черный | |
| Напечатанные символы | Требуется файл M-Print PRO | |
| Табличка с рекомендациями | Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | MultiCard |
| Размер маркировочной области | 23 x 5 mm | |
| совместимый принтер | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| Температурный диапазон вставки | -50...120 °C | |

Классификации

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

VT SFX 10/23 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-28-11-02
