

## HDC KIT HA 04.406 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволочной пружиной.

### Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HA, Типоразмер установки: 1, Полюс: 4, Винтовое соединение, 400 V, 16 A, Пластмасса, M 20
Заказ №	<a href="#">1802720000</a>
Тип	HDC KIT HA 04.406 M
GTIN (EAN)	4032248257331
Кол.	1 Штука

## HDC KIT HA 04.406 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 121 g

### Температуры

Предельная температура -30 °C ... 80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

### Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	M 20	Количество кабельных входов сверху	1
Количество кабельных входов сбоку	0	Вид соединения	Винтовое соединение
Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части	Типоразмер установки	1
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	1		

### Общие данные

Вид защиты	IP65	Серия	HA
------------	------	-------	----

### Общие данные

Количество полюсов	4	Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение
Типоразмер установки	1	Кабельный ввод	M 20
Основной материал	Пластмасса	Серия	HA
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	400 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

### Исполнение

Вид соединения	Винтовое соединение	Типоразмер установки	1
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Момент затяжки, макс., главный контакт	0.55 Nm	Основной материал	Пластмасса
Момент затяжки, мин., главный контакт	0.5 Nm	BG	1

**HDC KIT HA 04.406 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		