

SFC 1/30 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества – уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки – до 30 мм – позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается высота 12, 21 и 30 мм. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, желтый |
| Заказ № | 1805730000 |
| Тип | SFC 1/30 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248273461 |
| Кол. | 150 Штука |



SFC 1/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| RoHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7 mm | Глубина (дюймов) | 0.2756 inch |
| Высота | 30 mm | Высота (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Ширина | 5.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2283 inch |
| Масса нетто | 0.63 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл 0.004 kg CO2 eq. |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного 2.5 mm ² провода, макс. |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.75 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. 3.5 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 2 mm | Наружный диаметр провода 2 - 3.5 mm |
| Сечение соединительного провода | 0.75 - 2.5 mm ² | |

Общие данные

| | |
|--|---|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 |
| Вид печати | Чистый |
| Ширина | 5.8 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | желтый |
| Галогены | Нет |
| Основной материал | Полиамид 66 |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки MultiCard |
| Размер маркировочной области | 30 x 4.1 mm |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Производственное оборудование |
| совместимый принтер | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |
| Количество маркировочных элементов | 1 MultiCard = Conductor and cable markers на комбинацию |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFC 1/30 MC NE GE

www.weidmueller.com

Изображения

