
Справочный листок технических данных

QL 3 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения
Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 41 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 2 mm
Заказ №	1897020000
Тип	QL 3 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4032248513994
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-15T00:00:00+02:00

Справочный листок технических данных

QL 3 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	30.8 mm	Высота (в дюймах)	1.2126 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	2.29 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

Общие сведения

Количество полюсов	3	Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P)	11.00 mm

Расчетные данные

Номинальный ток	41 A

Характеристики материала

Основной материал	CuSn	Цветовой код	серебристо-серый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		