

HDC 32B SDLU 1M32G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование.

Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | HDC - корпус, Типоразмер установки: 10, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 32 |
| Заказ № | 1902650000 |
| Тип | HDC 32B SDLU 1M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248585656 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Глубина | 126 mm | Глубина (дюймов) | 4.9606 inch |
| Высота | 96 mm | Высота (в дюймах) | 3.7795 inch |
| Ширина | 143.1 mm | Ширина (в дюймах) | 5.6338 inch |
| Размеры крепежа, высота | 67 mm | Размеры крепежа, ширина | 112 mm |
| Масса нетто | 788 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Химическая стойкость

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Вещество | Ацетон |
| Химическая устойчивость | Условная стойкость |
| Вещество | Масло для сверления |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Дизельное топливо |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Этиловый спирт |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Трансмиссионное масло |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Гидравлическое масло |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Хладагент |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Бензин |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Отпотевшее масло |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | Высокосортный бензин |
| Химическая устойчивость | Условная стойкость |
| Вещество | Вода |
| Химическая устойчивость | Стойкость |
| Вещество | УФ |
| Химическая устойчивость | Нестабильность |
| Вещество | Озон |
| Химическая устойчивость | Нестабильность |

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Габаритные размеры

| | | | |
|--|---------|------------------|-----------|
| Расстояние между отверстиями, длина A2 | 112 mm | Кабельный вход | с резьбой |
| Ширина корпуса C | 82.5 mm | Ширина цоколя C1 | 92.5 mm |
| Длина корпуса | 94 mm | Высота корпуса B | 96 mm |
| Высота цоколя B1 | 5 mm | | |

Исполнение

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Типоразмер кабельных вводов | M 32 | Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Нижняя часть |
| Крышка | с крышкой | Момент затяжки | 2 Nm |
| Количество кабельных входов сверху | 0 | Количество кабельных входов сбоку | 1 |
| Исполнение крышки | с крышкой | Исполнение корпуса | Корпус для монтажа на основаниях |
| Исполнение затворной системы | Продольная скоба для фиксации на нижней части | Конструкция | Стандартный |
| Типоразмер установки | 10 | Кабельный вход | с резьбой |
| Тип | Корпус основания | Исполнение скобы | Продольная скоба |
| Уплотнение | NBR | Резьба (внутренняя) | M 32 |
| Цвет (RAL) | RAL 7035 | BG | 10 |
| Подходит для ModuPlug® | Да | | |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| Момент затяжки | 2 Nm | Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
| Поверхность | Порошковое покрытие | Вид защиты | IP65, во вставленном состоянии |
| Примечание о классе защиты | Степень защиты с закрепленной крышкой: IP 65 | Корпуса ЭМС | Нет |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь | | |

Классификации


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Корпус вилки, кабельный ввод сверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC 32B TOLU 1M32G | Версия |
| Заказ № | 1788450000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: 10, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, |
| GTIN (EAN) | 4032248205981 | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| Кол. | 1 ST | Типоразмер кабельных вводов: M 32 |
| Тип | HDC 32B TOLU 1PG29G | Версия |
| Заказ № | 1219300000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: 10, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, |
| GTIN (EAN) | 4008190164652 | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| Кол. | 1 ST | Типоразмер кабельных вводов: PG 29 |

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC 32B TSLU 1M32G | Версия |
| Заказ № | 1788420000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: 10, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, |
| GTIN (EAN) | 4032248205950 | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| Кол. | 1 ST | Типоразмер кабельных вводов: M 32 |
| Тип | HDC 32B TSLU 1PG29G | Версия |
| Заказ № | 1667120000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: 10, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, |
| GTIN (EAN) | 4008190424329 | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| Кол. | 1 ST | Типоразмер кабельных вводов: PG 29 |