

SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Кабель клапана (в сборе), Открытый конец кабеля - клапанный разъем, Конструкция A (18 мм), Длина кабеля: 3 м, Полиуретан, черный
Заказ №	1815630300
Тип	SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)
GTIN (EAN)	4032248304615
Кол.	1 Штука

SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

120 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

PB46 Общие технические данные

Кодировка

Конструкция A (18 мм)

Поверхность контакта

луженые

LED

Да

Исполнение

Открытый конец кабеля -
клапанный разъем

Номинальное напряжение

48 V

Номинальный ток

4 A

Вид защиты

IP67, когда ввинчен

Диапазон температур корпуса

-25...+80 °C

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля

3 m

Цвет оболочки

черный

Возможно использование с тросом
для протяжки

Да

Поперечное сечение жилы

0.5 mm²

Экранированный

Нет

Галогены

Нет

Изоляция

PP

Ускорение

5 m/s²

Радиус изгиба мин., изменяющийся

10 x диаметр кабеля

Радиус изгиба, мин., постоянный

5 x диаметр кабеля

Циклы сгиба

2 Mio

Скорость

200 m/s

Материал оболочки

Полиуретан

Стойкость к сварочным искрам

Нет

Цветовая кодировка

коричневый, синий,
зеленый/желтый

Прочность при кручении

0 °/m

Диапазон температур, стационар.

-50...80 °C

Устойчивые к каплям сварочного
металла

Нет

Диапазон температур, движущ.

-25...80 °C

Наружный диаметр

4.6 mm ± 0.2 mm

Классификации

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12


ECLASS 15.0

27-06-03-12

SAIL-VSA-3.0U-48V(OB)

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

