

HDC CM BUS M2



Шина ConSept идеально подходит для передачи очень чувствительных сигналов в промышленных соединительных разъемах.

Это модули системы соединительных разъемов ConSept, отличающиеся высокой функциональностью при малых размерах и надежной защитой от электромагнитных полей, влаги, пыли и сильных механических воздействий.

Комбинация с другими модулями позволяет подключать электропитание и дополнительные сигналы для устройства полевого уровня в одном единственном промышленном разъеме.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	1908530000
Тип	HDC CM BUS M2
GTIN (EAN)	4032248616961
Кол.	1 Штука

HDC CM BUS M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	36.8 mm	Высота (в дюймах)	1.4488 inch
Ширина	34.27 mm	Ширина (в дюймах)	1.3492 inch
Масса нетто	14 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Ширина	34.27 mm
--------	----------

Общие данные

Количество полюсов	2	Вид соединения	закрепленный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штифт
Основной материал	Поликарбонат	Серия	Модуль ConCept
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 0 V		Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	0 A	Не содержит галогенов	false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да		

Исполнение

Вид соединения	закрепленный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0 mm ²	Основной материал	Поликарбонат

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		