Справочный листок технических дан-

VG PG7-K67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
Заказ №	<u>1909760000</u>
Тип	VG PG7-K67
GTIN (EAN)	4032248536689
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Длина	30 mm	Длина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	3.4 g		

Температуры

Рабочая температура -20 °С...80 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	6.5 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	3 mm
Момент затяжки	1.5 Nm	Силикон	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.27 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	15 mm
Вид защиты	IP67	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6	Уплотненная вставка	NBR
Резьба (наружная)	PG 7	Длина резьбы	8 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	2.50 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	1.20 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	1.80 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	1.20 Nm
Момент затяжки макс., мин	1.50 Nm	Момент затяжки контргайки, макс.	1.80 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

VG PG7-K67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMU PG7-K GR
 Версия

 Заказ №
 1697440000
 SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 7, 5 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190880552
 Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)

 Кол.
 100 ST

Heoпреновая плоская прокладка - GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

OUNOBIND	nobilbio Hamilbio Him dakada	
Тип	GWDR PG7-NP	Версия
Заказ №	<u>1719540000</u>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352806	кольцо, РG 7, Неопрен
Кол.	100 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка - GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

•••••	Voliobilisio Humbio Him outdou		
Тип	GWDR PG7-PO	Версия	
Заказ №	<u>1719440000</u>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное	
GTIN (EAN)	4008190352691	кольцо, РG 7, Полиэтилен	
Кол.	100 ST		

Дата создания 11.11.2025 08:01:21 MEZ