

VG PG36-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Полиамид 6
Заказ №	1909830000
Тип	VG PG36-K67
GTIN (EAN)	4032248536757
Кол.	10 Штука

VG PG36-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	51.5 mm	Высота (в дюймах)	2.0276 inch
Длина	64.5 mm	Длина (в дюймах)	2.5394 inch
Масса нетто	65.9 g		

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	32 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	22 mm
Момент затяжки	11 Nm	Силикон	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	53 mm
Вид защиты	IP67	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6	Уплотненная вставка	NBR
Резьба (наружная)	PG 36	Длина резьбы	13 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	16.50 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	10.50 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	11.50 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	10.50 Nm
Момент затяжки макс., мин	15.50 Nm	Момент затяжки контргайки, макс.	11.50 Nm

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG36-K GR	Версия
Заказ №	1698240000	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 36, 8 мм
GTIN (EAN)	4008190884772	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	25 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-NP	Версия
Заказ №	1719610000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 36, Неопрен
GTIN (EAN)	4008190352875	
Кол.	20 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-PO	Версия
Заказ №	1719510000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 36, Полиэтилен
GTIN (EAN)	4008190352776	
Кол.	50 ST	