

ET S7-300-TU-A4-1



Изображение аналогичное



Неклеящие этикетки ET S7 DIN-A4 используются для маркировки модулей S300, S400 и S7 компании Siemens. Возможна индивидуальная печать, соответствующая качеству лазерного принтера, с помощью программного обеспечения M-Print® Pro компании Weidmüller.

- Печать черным цветом (прямоугольники) на желтом или бирюзовом фоне.
- Этикетки легко отделяются (неклеящие).

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 22.6 mm, Siemens, бирюзовый
Заказ №	1865450000
Тип	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-05-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	THM ET S7 300-1 TU

ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.1 mm	Глубина (дюймов)	0.0039 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	22.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.8898 inch
Масса нетто	31 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да
----------	----

Общие данные

Количество на лист	16	
Метод выполнения печати	Лазерная печать	
Ширина	22.6 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	бирюзовый	
Галогены	Да	
Основной материал	Пленка виниловая	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	160	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	16
Сертификация по стандарту UL 969 совместимый принтер	Нет	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 16 Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	
Установка / Изготовитель	Siemens	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения

