

### TMX 30 V0



Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей ТМ подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели ТМ обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- ТМХ 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

#### Основные данные для заказа

Версия	ТМ, Гильза x 20 мм, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 10 - 317 мм
Заказ №	<a href="#">1866680000</a>
Тип	TMX 30 V0
GTIN (EAN)	4032248436958
Кол.	400 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch
Масса нетто	0.62 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm <sup>2</sup>
Наружный диаметр провода, макс.	317 mm	Наружный диаметр провода, мин.	10 mm
Наружный диаметр провода	10 - 317 mm	Сечение соединительного провода	16 - 150 mm <sup>2</sup>

**Общие данные**

Вид печати	Чистый	Ширина	20 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Основной материал	ПВХ	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Изображения**

