

## CLI C 1-6 GE/SW 15 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

### Основные данные для заказа

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, желтый |
| Заказ №         | <a href="#">1868811536</a>                                               |
| Тип             | CLI C 1-6 GE/SW 15 CD                                                    |
| GTIN (EAN)      | 4032248442416                                                            |
| Кол.            | 250 Штука                                                                |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                              |
| Доступно до     | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                                |

## CLI C 1-6 GE/SW 15 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 5 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1968 inch |
| Высота      | 6 mm   | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина      | 4.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1654 inch |
| Масса нетто | 0.14 g |                   |             |

### Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                         |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Галогены                                         | Да                      | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.5 mm                  | Наружный диаметр провода                          | 2.5 - 5 mm        |
| Сечение соединительного провода                  | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                                   |                   |

### Общие данные

|                                                          |                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 4                                                    |
| Ориентация печатных символов                             | горизонтально                                        |
| Вид печати                                               | Стандартный                                          |
| Метод выполнения печати                                  | горячая штамповка                                    |
| Исполнение                                               | CD                                                   |
| Ширина                                                   | 4.2 mm                                               |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-0                                                  |
| Температурный диапазон, макс..                           | 80 °C                                                |
| Температурный диапазон, мин.                             | -30 °C                                               |
| Цветовой код                                             | желтый                                               |
| Галогены                                                 | Да                                                   |
| Диаметр изоляции, макс.                                  | 5                                                    |
| Основной материал                                        | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия                      |
| Цвет печати                                              | черный                                               |
| Напечатанные символы                                     | Цифры                                                |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставкиКатушка                                  |
| Рекомендованные отрасли промышленности                   | Технологические линии, Производственное оборудование |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Reel = Conductor and cable markers                 |
| Температурный диапазон вставки                           | -30...80 °C                                          |
| Выходные данные                                          | 15                                                   |

CLI C 1-6 GE/SW 15 CD

Технические данные

Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**CLI C 1-6 GE/SW 15 CD**

**Изображения**



Изображение аналогичное