# Справочный листок технических данных

## CLI C 1-6 GE/SW 82 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировкой путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, желтый |
| Заказ № | 1868811603 |
| Тип | CLI C 1-6 GE/SW 82 CD |
| GTIN (EAN) | 4032248449453 |
| Кол. | 250 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Последняя дата заказа | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

# Справочный листок технических данных

## CLI C 1-6 GE/SW 82 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 5 mm | Глубина (дюймов) | 0.1968 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 4.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1654 inch |
| Масса нетто | 0.14 g | | |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Температурный диапазон вставки | -30…80 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---|---|---|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm² | Наружный диаметр провода, макс. | 5 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 2.5 mm | Наружный диаметр провода | 2.5 - 5 mm |
| Сечение соединительного провода | 1.5 - 4 mm² | | |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | | |
| Вид печати | Стандартный | | |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка | | |
| Исполнение | CD | | |
| Ширина | 4.2 mm | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C | | |
| Цветовой код | желтый | | |
| Галогены | Да | | |
| Диаметр изоляции, макс. | 5 | | |
| Основной материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | | |
| Цвет печати | черный | | |
| Напечатанные символы | Цифры | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Катушка | |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Температурный диапазон вставки | -30…80 °C | | |
| Выходные данные | 82 | | |

# Справочный листок технических данных

## CLI C 1-6 GE/SW 82 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# Справочный листок технических данных

## CLI C 1-6 GE/SW 82 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



Изображение аналогичное