Справочный листок технических данных

SAIE-M5B-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M5, Гнездо, прямое, Монтажная резьба: , Количество полюсов: 3, Длина жилы / кабеля: 0.2 m
Заказ №	1873060000
Тип	SAIE-M5B-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478309
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-09-29T00:00:00+02:00

Справочный листок технических данных

SAIE-M5B-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	3.63 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Общие данные

Количество полюсов	3	Соединительная резьба	M5
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение жилы	0.14 mm²
Вид соединения	Гнездо	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Номинальное напряжение	60 V	Номинальный ток	1 A
Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Циклы коммутации	≥ 500
Кабельный ввод	M 5	Основной материал	ПВХ
Номинальное напряжение	60 V	Соединение 1	M5
Соединение 2	Flying wires	Длина жилы / кабеля	0.2 m
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C	Наружный диаметр провода	-

Технические характеристики кабеля

Поперечное сечение жилы	0.14 mm²	Длина жилы / кабеля	0.2 m
Цветовая кодировка	коричневый, синий, черный	Количество контактов	3

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Поверхность контакта	позолоченный
Вид соединения	Гнездо	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Номинальное напряжение	60 V	Номинальный ток	1 A
Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Циклы коммутации	≥ 500
Кабельный ввод	M 5	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Справочный листок технических данных

SAIE-M5B-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Схема контактов