

SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Настраиваемые затворы с клапаном часто используются в специальных областях машиностроения. Такие затворы используются для подключения соленоидных клапанов. Все стандартные варианты исполнения затворов с клапаном в наличии. Ассортимент включает конструкцию типа А, В промышленного назначения, В согласно стандарту DIN, С промышленного назначения и С согласно стандарту DIN. Затворы с клапаном доступны в исполнении с 3 и 4 полюсами, без кабелей. В комплект входит плоское уплотнение, обеспечивающее защиту IP 65 в процессе крепления винтами.

Основные данные для заказа

Версия	Вставной разъем клапана (сборка на месте), Количество полюсов: 3, Конструкция А (18 мм), без проводки, 230 V, 0.34...1.5 mm ²
Заказ №	1873130000
Тип	SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492404
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 27 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	Конструкция A (18 мм)
Поверхность контакта	CuSn	LED	Нет
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	PA 6 GF
Сопротивление изоляции	108 Ω	Диаметр кабеля, макс.	7 mm
Диаметр кабеля, мин.	4.5 mm	Материал контакта	CuZn
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.34 mm ²
Номинальное напряжение	230 V	Номинальный ток	10 A
Вид защиты	IP 65, IP67, когда ввинчен	Циклы коммутации	≤ 50
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	PG 9
Экранированное соединение	Нет	Блок схемной защиты	без проводки
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Сечение соединяемого провода, макс.	1.5 mm ²
Сечение соединяемого провода, мин.	0.34 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Изображения

Габаритный чертёж




Схема контактов

