Справочный листок технических дан-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmüller 🏖

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ETO SM 22/22 TRANSPAR.





Изображение аналогичное

SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

SwitchMark, Защитный колпачок, 22 x 22 mm,	
прозрачный	
1880720000	
ETO SM 22/22 TRANSPAR.	
4032248480883	
10 Штука	

Справочный листок технических данных

Соответствовать

12.6 g

Weidmüller **3**

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ca	рти	h	4 IZ 2	ты
UU	UIN	w	116.0	по

ROHS

Размеры и массы				
	<u>'</u>		'	
Глубина	0.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0079 inch	
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch	
Ширина	22 mm	Ширина (в люймах)	0.8661 inch	

Температуры

Масса нетто

Температурный диапазон вставки -20...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный нег	рерывным способом	
Количество на лист	112		
Исполнение	самоклеящийся		
Ширина	22 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	НВ		
Температурный диапазон, макс	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-20 °C		
Цветовой код	прозрачный		
Галогены	Нет		
Основной материал	Пленка, полиэстер		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Protective cap		
Температурный диапазон вставки	-2080 °C	<u> </u>	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

