




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия









Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Версия	Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 500, 10, 2
Заказ №	<u>1881650000</u>
Тип	WTL 4/2 STB
GTIN (EAN)	4032248484041
Кол.	50 Штука

WTL 4/2 STB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификат	ы
------------	---

Допуски к эксплуатации	($\overline{\epsilon}$	(1)	. 71 /*	UK
		5.50		U # 100 U3	0.000

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E60693

Размеры и массы

Глубина	48.5 mm	Глубина (дюймов)	1.9094 inch
Глубина с DIN-рейкой	50 mm	Высота	56.5 mm
Высота (в дюймах)	2.2244 inch	Ширина	6 mm
Ширина (в дюймах)	0.2362 inch	Масса нетто	13.45 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном	-50 °C	Температура при длительном	120 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	10 AWG	Напряжение, класс C (CSA)	150 V
Ток, разм. С (CSA)	8 A	Сертификат № (CSA)	200039-1057876
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG		


Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	10 AWG	Напряжение, класс D (cURus)	300 V
Поперечное сечение провода, макс. (cURus)	10 AWG	Сертификат № (cURus)	E60693
Поперечное сечение провода, мин. (cURus)	26 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	26 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	26 AWG	Ток, класс D (cURus)	8 A
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	10 AWG		

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	открытый	Вид монтажа	зафиксированный

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Технические дан	ные	www.weidmueller.com			
Общие сведения					
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26		
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	.,,			
Параметры системы					
Исполнение	Винтовое соединение, Расцепляющий элемент, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да		
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1		
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1		
Соединение РЕ	Нет	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		
т. Функция N	Нет	Функция РЕ	Нет		
Функция PEN	Нет				
Размеры					
Смещение TS 35	28 mm				
D					
Расчетные данные					
Расчетное сечение	4 mm ²	Номинальное напряжение	500 V		
Номинальное напряжение пост. тока	500 V	Номинальный ток	10 A		
Ток при макс. проводнике	11 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	1 mΩ		
Номинальное импульсное напряжение	е 6 кВ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1.02 W		
Степень загрязнения	3	120 00347-7-X			
Характеристики материала					
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0				
Зажимаемые провода (допол	інительное соединени	ie)			
Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение				
Зажимаемые провода (расче	тное соединение)				
Калибровая пробка согласно 60 947-	1 A4	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10		
Направление соединения	боковая	Момент затяжки, макс.	0.8 Nm		
Момент затяжки, мин.	0.5 Nm	Длина зачистки изоляции	10 mm		
Вид соединения	Винтовое соединение	Количество соединений	2		
Диапазон зажима, макс.	6 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0.13 mm ²		
Зажимной винт	M 3	Размер лезвия	0,6 х 3,5 мм		
Поперечное сечение подключаемого	AWG 26	Сечение соединения проводов,	4 mm ²		

Сечение соединения проводов,

тонкий скрученный с кабельными

наконечниками DIN 46228/4, мин.

провода AWG, мин.

 $0.13 \; mm^2$


тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.

 $4 \text{ } \text{mm}^2$

Сечение соединения проводов,

тонкий скрученный с кабельными

наконечниками DIN 46228/1, макс.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.13 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.13 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.13 mm ²	Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS	2
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	6 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.13 mm ²

Классификации

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		



WTL 4/2 STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WTL 4/2 STB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

 Тип
 WAP WTL4/2
 Версия

 Заказ №
 1881640000
 Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 55 mm,

 GTIN (EAN)
 4032248484034
 Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет

 Кол.
 50 ST

Концевой стопор









Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

 Тип
 WEW 35/2
 Версия

 Заказ №
 1061200000
 Концевой стопор, Темно-бежевый, ТЅ 35, НВ, Материал Wemid,

 GTIN (EAN)
 4008190030230
 Ширина: 8 mm, 100 °C

 Кол.
 50 ST

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип WTA 8 KO-TN Версия


Заказ № 1915480000 Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A

GTIN (EAN) 4032248548057

Кол. 25 ST

Дата создания 14.11.2025 09:52:32 МЕХ

Статус каталога / Изображения 6





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	WTA 8 KO-TN/ZA	Версия
Заказ №	<u>1915510000</u>	Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
GTIN (EAN)	4032248548088	
Кол.	25 ST	
Тип	WTA 8 TN	Версия
Заказ №	<u>1915450000</u>	Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
GTIN (EAN)	4032248548026	
Кол.	25 ST	
Тип	WTA 8 TN-KO	Версия
Заказ №	<u>1915470000</u>	Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
GTIN (EAN)	4032248548040	
Кол.	25 ST	
Тип	WTA 8 TN/ZA	Версия
Заказ №	<u>1915500000</u>	Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
GTIN (EAN)	4032248548071	
Кол.	25 ST	
Тип	WTA 8 TN-KO/ZA	Версия
Заказ №	<u>1915520000</u>	Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 205 V, 6 A
GTIN (EAN)	4032248548095	
Кол.	25 ST	

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	WS 12/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609900000	WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (Р): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203467	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	600 ST	

Дата создания 14.11.2025 09:52:32 MEZ

WTL 4/2 STB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	<u>1805490000</u>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 ST	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Тип Заказ №	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	Версия Аксессуар, Держатель маркировки
	,	

WS 12/6




WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	WS 12/6 MM WS	Версия
Заказ №	2007200000	WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118391886	
Кол.	600 ST	