



## TM 0/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

TM/HF Twin двухсторонняя маркировка: 0,22–2,5 мм<sup>2</sup>. Двойные гильзовыe держатели обеспечивают двухстороннюю маркировку провода. Гильзовыe держатели могут содержать две этикетки TM-I 18 для указания, к примеру, входного и выходного обозначения кабеля в одном месте. На проводах с наружным диаметром от 1,3 до 4,0 мм могут использоваться прозрачные гильзовыe держатели, не содержащие галогенов.

### Основные данные для заказа

Версия	TM, Гильза x 5 mm, Полиэтилен НП, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 1.3 - 2.6 mm
Заказ №	<a href="#">1891810000</a>
Тип	TM 0/18 TWIN HF/HB
GTIN (EAN)	4032248504558
Кол.	500 Штука



## TM 0/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	10	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	0.23 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.001 kg CO2 eq.

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.22 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	2.6 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.3 mm	Наружный диаметр провода	1.3 - 2.6 mm
Сечение соединительного провода	0.22 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	5 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Галогены	Нет	Основной материал	Полиэтилен НП
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование	Температурный диапазон вставки	-40...80 °C

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		