

Справочный листок технических данных

IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Оптоволоконный разъем, Variant 4, LC-Duplex одномодовая, защита от изгиба, IP67 |
| Заказ № | 1963350000 |
| Тип | IE-PS-V04P-2LC-SM-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248651825 |
| Кол. | 10 Штука |
| Статус поставки | Этот артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до | 2025-04-08T00:00:00+02:00 |



IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 126.3 mm | Глубина (дюймов) | 4.9724 inch |
| Высота | 20.1 mm | Высота (в дюймах) | 0.7913 inch |
| Ширина | 20.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.7953 inch |
| Масса нетто | 43.1 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6с |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Общие стандарты

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

Общие данные


| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Описание артикула | Variant 4, LC-Duplex одномодовая, защита от изгиба | Цветовой код | прочее |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 VO | Диаметр оболочки, макс. | 10 mm |
| Диаметр оболочки, мин. | 5 mm | Вид защиты | IP67 |
| Циклы коммутации | 500 | Тип волокна | Одномодовый |
| Вносимые потери | 0,5 дБ, одномодовый; 0,4 дБ, многомодовый | Соединение 1 | LC |
| Соединение 2 | склеивание, обжим, полирование | Материал корпуса - вставка | PBT, Цинковое литье под давлением |
| Затухание отражения | 40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

Изображения

Габаритный чертеж





IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | IE-PP-V04P | Версия |
| Заказ № | 1963890000 | Корпус разъема - защитный колпачок |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| Кол. | 10 ST | |

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип | ESG 9/11 K MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1857440000 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | Цветовой код: белый, самоклеящийся |
| Кол. | 200 ST | |