

HDC CM BUS GCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Шина ConSept идеально подходит для передачи очень чувствительных сигналов в промышленных соединительных разъемах.

Это модули системы соединительных разъемов ConSept, отличающиеся высокой функциональностью при малых размерах и надежной защитой от электромагнитных полей, влаги, пыли и сильных механических воздействий.

Комбинация с другими модулями позволяет подключать электропитание и дополнительные сигналы для устройства полевого уровня в одном единственном промышленном разъеме.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	1908510000
Тип	HDC CM BUS GCA
GTIN (EAN)	4032248643615
Кол.	50 Штука

HDC CM BUS GCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	37.8 mm	Глубина (дюймов)	1.4882 inch
Высота	17.5 mm	Высота (в дюймах)	0.689 inch
Ширина	16.38 mm	Ширина (в дюймах)	0.6449 inch
Масса нетто	4.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебристо-серый
-----------------------------	-----	--------------	------------------

Габаритные размеры

Ширина	16.38 mm
--------	----------

Общие данные

Количество полюсов	0	Вид соединения	закрепленный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебристо-серый
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Скоба для подключения заземления
Серия	Модуль ConCept	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	0 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	0 A
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да

Исполнение

Вид соединения	закрепленный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		