

HDC CM BUS SV GCA F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Модуль CSB выполнен в виде двойного модуля и занимает два места в рамке ConSept. Модуль ConSept-CSB состоит из держателя модуля, в который могут устанавливаться два держателя контактов. Держатель контакта выполнен из цинкового литья под давлением и обеспечивает непревзойденные экранирующие свойства. Обжимные контакты устанавливаются в пластмассовую вставку изолированными от держателя контактов. Различное количество полюсов (1, 4, 8) гарантирует разнообразие областей применения.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	1983820000
Тип	HDC CM BUS SV GCA F
GTIN (EAN)	403224868895 1
Кол.	1 Штука

HDC CM BUS SV GCA F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Глубина	33.5 mm	Глубина (дюймов)	1.3189 inch
Высота	3.9 mm	Высота (в дюймах)	0.1535 inch
Ширина	21.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.8465 inch
Длина	33.5 mm	Длина (в дюймах)	1.3189 inch
Масса нетто	8.8 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 70 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConSept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебристо-серый
-----------------------------	-----	--------------	------------------

Габаритные размеры

Ширина	21.5 mm	Длина цоколя	33.5 mm
Высота розетки	3.9 mm		

Общие данные

Количество полюсов	0	Вид соединения	без
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебристо-серый
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Скоба для подключения заземления
Основной материал	Поликарбонат	Серия	Модуль ConSept
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 0 V		Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	0 A	Не содержит галогенов	false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да		

Исполнение

Вид соединения	без	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0 mm ²	Основной материал	Поликарбонат

HDC CM BUS SV GCA F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		