



**BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Изображение изделия**


Гнездовой разъем с винтовой системой с зажимным хомутом для подключения проводов с прямым (180°) направлением выводов. Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = высоко-точный.

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия               | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик |
| Заказ №              | <a href="#">1945040000</a>                                                                                                                               |
| Тип                  | BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)           | 4032248620173                                                                                                                                            |
| Кол.                 | 12 Штука                                                                                                                                                 |
| Продуктное отношение | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                    |
| Упаковка             | Ящик                                                                                                                                                     |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (UR)     | E60693                  |
| Сертификат № (cURus)  | E60693                  |

## Размеры и массы

|             |           |                   |             |
|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 29.6 mm   | Глубина (дюймов)  | 1.1654 inch |
| Высота      | 14.6 mm   | Высота (в дюймах) | 0.5748 inch |
| Ширина      | 126.64 mm | Ширина (в дюймах) | 4.9858 inch |
| Масса нетто | 39.33 g   |                   |             |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Упаковка

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Упаковка | Ящик      | Длина VPE  | 338.00 mm |
| VPE с    | 130.00 mm | Высота VPE | 27.00 mm  |

## Типовые испытания

|                                              |                |                                                                                                |                                  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Испытание: Прочность маркировки              | Стандарт       | DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96                 |                                  |
|                                              | Испытание      | отметка о происхождении, номинальное напряжение, номинальное поперечное сечение, тип материала |                                  |
|                                              | Оценивание     | доступно                                                                                       |                                  |
|                                              | Испытание      | прочность                                                                                      |                                  |
|                                              | Оценивание     | пройдено                                                                                       |                                  |
| Испытание: Недействие (невзаимозаменяемость) | Стандарт       | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                                              |                                  |
|                                              | Испытание      | развернуто на 180° с кодирующими элементами                                                    |                                  |
|                                              | Оценивание     | пройдено                                                                                       |                                  |
|                                              | Испытание      | визуальный контроль                                                                            |                                  |
|                                              | Оценивание     | пройдено                                                                                       |                                  |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение       | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02                   |                                  |
|                                              | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение                                                           | цельный 0,2 мм <sup>2</sup>      |
|                                              |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                           | многожильный 0,2 мм <sup>2</sup> |
|                                              |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                           | цельный 2,5 мм <sup>2</sup>      |
|                                              |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                           | многожильный 2,5 мм <sup>2</sup> |
|                                              |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                           | AWG 26/1                         |
|                                              |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                           | AWG 26/19                        |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                               |                |                                      |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов | Оценивание     | пройдено                             |                                  |
|                                                               | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00     |                                  |
|                                                               | Требование     | 0,2 кг                               |                                  |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1                         |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19                        |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                  |
|                                                               | Требование     | 0,3 кг                               |                                  |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 0,5 мм <sup>2</sup>      |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 0,5 мм <sup>2</sup> |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                  |
| Испытание на выдергивание                                     | Требование     | 0,9 кг                               |                                  |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/1                         |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/19                        |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                  |
|                                                               | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00     |                                  |
|                                                               | Требование     | ≥10 N                                |                                  |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1                         |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19                        |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                  |
|                                                               | Требование     | ≥20 N                                |                                  |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.5                        |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-K0.5                        |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                  |
|                                                               | Требование     | ≥60 N                                |                                  |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U4.0                        |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K4.0                        |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/1                         |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/19                        |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                  |

## Системные параметры

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Серия изделия                                   | OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08 |
| Вид соединения                                  | Полевое соединение                 |
| Метод проводного соединения                     | Винтовое соединение                |
| Шаг в мм (P)                                    | 5.08 mm                            |
| Шаг в дюймах (P)                                | 0.200 "                            |
| Направление вывода кабеля                       | 180°                               |
| Количество полюсов                              | 23                                 |
| L1 в мм                                         | 111.76 mm                          |
| L1 в дюймах                                     | 4.400 "                            |
| Количество рядов                                | 1                                  |
| Количество полюсных рядов                       | 1                                  |
| Расчетное сечение                               | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем          |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                               |                                                |  |                      |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения |  |                      |              |
| Вид защиты                                    | IP20                                           |  |                      |              |
| Объемное сопротивление                        | ≤5 mΩ                                          |  |                      |              |
| Кодируемый                                    | Да                                             |  |                      |              |
| Длина зачистки изоляции                       | 7 mm                                           |  |                      |              |
| Зажимной винт                                 | M 2,5                                          |  |                      |              |
| Лезвие отвертки                               | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                          |  |                      |              |
| Лезвие отвертки стандартное                   | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ         |  |                      |              |
| Циклы коммутации                              | 25                                             |  |                      |              |
| Усилие вставки на полюс, макс.                | 10 N                                           |  |                      |              |
| Усилие вытягивания на полюс, макс.            | 9 N                                            |  |                      |              |
| Момент затяжки                                | Тип момента затяжки                            |  | Подключение проводов |              |
|                                               | Информация по использованию                    |  | Момент затяжки       | мин. 0.4 Nm  |
|                                               |                                                |  |                      | макс. 0.5 Nm |

## Данные о материалах

|                                       |          |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Изоляционный материал                 | PBT      | Цветовой код                          | оранжевый                  |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 2000 | Группа изоляционного материала        | IIIa                       |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                  |                            |
| Класс пожаростойкости UL 94           | V-0      | Материал контакта                     | Сплав меди                 |
| Поверхность контакта                  | луженые  | Структура слоев штепсельного контакта | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Температура хранения, мин.            | -40 °C   | Температура хранения, макс.           | 70 °C                      |
| Рабочая температура, мин.             | -50 °C   | Рабочая температура, макс.            | 100 °C                     |
| Температурный диапазон монтажа, мин.  | -25 °C   | Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C                     |

## Провода, подходящие для подключения

|                                                                          |                                 |                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Диапазон зажима, мин.                                                    | 0.13 mm <sup>2</sup>            |                                                              |                        |
| Диапазон зажима, макс.                                                   | 4 mm <sup>2</sup>               |                                                              |                        |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                       | AWG 30                          |                                                              |                        |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                      | AWG 12                          |                                                              |                        |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                                            | 0.2 mm <sup>2</sup>             |                                                              |                        |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                           | 4 mm <sup>2</sup>               |                                                              |                        |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>             |                                                              |                        |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                | 4 mm <sup>2</sup>               |                                                              |                        |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                        | 0.2 mm <sup>2</sup>             |                                                              |                        |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>             |                                                              |                        |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0.2 mm <sup>2</sup>             |                                                              |                        |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    | 4 mm <sup>2</sup>               |                                                              |                        |
| Нутрометр в соответствии с EN 60999 а x b; ø                             | 2,8 мм x 2,4 мм                 |                                                              |                        |
| Зажимаемый проводник                                                     | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод    |
|                                                                          |                                 | номин.                                                       | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                          | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm            |
|                                                                          |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/6</a> |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                 |  |                                                              |                             |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                 |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 8 mm                 |
|                                 |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/12 OR</a>  |
| Сечение подсоединяемого провода |  | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                                 |  | номин.                                                       | 1 mm <sup>2</sup>           |
| кабельный наконечник            |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm                 |
|                                 |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/6</a>      |
| Сечение подсоединяемого провода |  | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                                 |  | номин.                                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| кабельный наконечник            |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 7 mm                 |
|                                 |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.5/7</a>      |
| Сечение подсоединяемого провода |  | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                                 |  | номин.                                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| кабельный наконечник            |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 7 mm                 |
|                                 |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|                                 |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 10 mm                |
|                                 |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |

Текст ссылки

Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P). Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

## Номинальные характеристики по IEC

|                                                                                                       |                        |                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| пройдены испытания по стандарту                                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                   | 23 A               |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                  | 18 A                   | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                   | 21 A               |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                  | 16 A                   | Номинальное импульсное напряжение 400 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 320 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 |                        | Номинальное импульсное напряжение 250 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 4000 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 |                        | Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2  |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3  |                        | Устойчивость к воздействию кратковременного тока                                                      | 3 x 1 сек. с 120 A |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Номинальные характеристики по CSA

|                                                     |        |                                                     |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Институт (CSA)                                      | CSA    | Сертификат № (CSA)                                  | 200039-112 1690                                                                                                     |
| Номинальное напряжение (группа использования В/CSA) | 300 V  | Номинальное напряжение (группа использования С/CSA) | 50 V                                                                                                                |
| Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V  | Номинальный ток (группа использования В/CSA)        | 20 A                                                                                                                |
| Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 20 A   | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 30                                                                                                              |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 | Ссылка на утвержденные значения                     | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |

## Номинальные характеристики по UL 1059

|                                                         |                                                                                                                     |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Институт (UR)                                           | UR                                                                                                                  | Сертификат № (UR)                                       | E60693 |
| Институт (cURus)                                        | CURUS                                                                                                               | Сертификат № (cURus)                                    | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059) | 300 V                                                                                                               | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)        | 20 A                                                                                                                | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 10 A   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 26                                                                                                              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 12 |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |                                                         |        |

## Важное примечание


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## Классификации


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Изображение изделия




### Dimensional drawing



### Graph




### Преимущество изделия



Self-locking Immediately on plugging in

### Преимущество изделия



Gentle unlocking Low mechanical stress

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Поддержка кабеля



Для частой смены нагрузки: «фаркоп» для штекерных разъемов.

Механизм разгрузки натяжения может сделать больше, чем просто снять нагрузку на проводники: просто прикрепите к штекеру и

- для связывания проводов в пучок
- для проводки кабеля
- используйте в качестве средства для соединения и разъединения


Соединительные точки не повреждаются, ясный, аккуратный электромонтаж и простота в обращении.

Преимущества для пользователей: постоянные сверхмощные соединения для тяжелых промышленных условий и удобство управления повышают доступность системы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1652110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Поддержка |
| GTIN (EAN) | 4008190401788              | кабеля, оранжевый, Количество полюсов: 4                   |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |
| Тип        | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1652130000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Поддержка |
| GTIN (EAN) | 4008190401801              | кабеля, черный, Количество полюсов: 4                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |
| Тип        | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1652050000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Поддержка |
| GTIN (EAN) | 4008190401726              | кабеля, оранжевый, Количество полюсов: 8                   |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |
| Тип        | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1652070000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Поддержка |
| GTIN (EAN) | 4008190401740              | кабеля, черный, Количество полюсов: 8                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                            |

## Кодирующие элементы



Соединяет только то, что требуется соединить: правильное соединение в нужном месте.

Кодирующие элементы и замковые устройства четко обозначают соединительные элементы в процессе изготовления и эксплуатации

Кодирующие элементы и замковые устройства вставляются перед сборкой или во время фазы сборки кабеля. Альтернатива Weidmüller: настройка онлайн с помощью конфигуратора вариантов для предварительной кодировки перед доставкой.

Неправильная сборка на плате и неправильное подключение соединительных элементов больше невозможно.

Преимущество: отсутствие поиска и устранения неисправностей в процессе производства и эксплуатационных ошибок пользователя.

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZ/SL KO OR BX            | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1573010000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | кодировки, оранжевый, Количество полюсов: 1              |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                          |
| Тип        | BLZ/SL KO BK BX            | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1545710000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | кодировки, черный, Количество полюсов: 1                 |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                          |

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SDIS 0.6X3.5X100           | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2749810000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDK PH1 X 80               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749410000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 4.5 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              | 1                                                               |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |

**BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv**

Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDK PZ1 X 80               | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2749440000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 14.5 mm, 80 mm, Толщина лезвия |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              | (A): 1                                                      |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                             |


## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 5.08HC/180F




Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с прямым направлением выводов; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.08HC/23/180F 3.2SN... | Версия                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1149150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248932788              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.08 mm,                                      |
| Кол.       | 12 ST                      | Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик    |
| Тип        | SL 5.08HC/23/180F 3.2SN... | Версия                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1147820000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248931569              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.08 mm,                                      |
| Кол.       | 12 ST                      | Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

## SL 5.08HC/180LF



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с прямым направлением выводов; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.08HC/23/180LF 3.2S... | Версия                                                                                                                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1149920000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248932962              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик    |
| Кол.       | 12 ST                      |                                                                                                                                                                 |
| Тип        | SL 5.08HC/23/180LF 3.2S... | Версия                                                                                                                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1148440000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248931545              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 12 ST                      |                                                                                                                                                                 |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 5.08HC/90F




Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с направлением выводов под углом 90°; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.08HC/23/90F 3.2SN ... | Версия                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1150320000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248937226              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.08 mm,                                     |
| Кол.       | 12 ST                      | Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик    |
| Тип        | SL 5.08HC/23/90F 3.2SN ... | Версия                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1149310000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248936465              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 5.08 mm,                                     |
| Кол.       | 12 ST                      | Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

## SL 5.08HC/90LF



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с направлением выводов под углом 90°; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.08HC/23/90LF 3.2SN... | Версия                                                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1150580000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248937486              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик    |
| Кол.       | 12 ST                      |                                                                                                                                                                |
| Тип        | SL 5.08HC/23/90LF 3.2SN... | Версия                                                                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1150040000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248936083              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 12 ST                      |                                                                                                                                                                |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180F Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/23/180F 3... | Версия                                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1837960000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248347773              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                               |
| Кол.       | 12 ST                      | Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/23/180LF ... | Версия                                                                                              |
| Заказ №    | <a href="#">1838650000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248348718              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку,                                        |
| Кол.       | 12 ST                      | 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/23/90F 3.... | Версия                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1837840000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248347650              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                              |
| Кол.       | 12 ST                      | Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

|            |                             |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/23/90LF 3.... | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1780640000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248165940               | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под                                                     |
| Кол.       | 12 ST                       | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SLDV-THR 5.08/180F



Термостойкий, двухуровневый, с боковым смещением, вилочный разъем с фланцем или фланцем под пайку. Контактные штифты длиной 1,5 мм пригодны для пайки по технологии Reflow. Контактные штырьки длиной 3,2 мм пригодны для пайки по технологии Reflow и пайки волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                             |                                                                                            |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLDV-THR 5.08/46/180F 3.... | Версия                                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1889420000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248495764               | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                               |
| Кол.       | 8 ST                        | Количество полюсов: 46, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## BLZP 5.08HC/23/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Термостойкий, двухуровневый, с боковым смещением, вилочный разъем с фланцем или фланцем под пайку. Контактные штифты длиной 1,5 мм пригодны для пайки по технологии Reflow. Контактные штырьки длиной 3,2 мм пригодны для пайки по технологии Reflow и пайки волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLDV-THR 5.08/46/180FLF... | Версия                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1889320000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248495665              | соединитель, Фланец/фланец под пайку, Соединение THT/THR                                                       |
| Кол.       | 8 ST                       | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 46, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |