

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = высокоамперный.

### Основные данные для заказа

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия               | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 270°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик |
| Заказ №              | <a href="#">1958660000</a>                                                                                                                               |
| Тип                  | BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)           | 4032248637393                                                                                                                                            |
| Кол.                 | 12 Штука                                                                                                                                                 |
| Продуктное отношение | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                    |
| Упаковка             | Ящик                                                                                                                                                     |

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 27.2 mm | Глубина (дюймов)  | 1.0709 inch |
| Высота      | 14.1 mm | Высота (в дюймах) | 0.5551 inch |
| Ширина      | 120 mm  | Ширина (в дюймах) | 4.7244 inch |
| Масса нетто | 43.9 g  |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0,571 kg CO2 eq. |  |

### Упаковка

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Упаковка | Ящик      | Длина VPE  | 350.00 mm |
| VPE c    | 135.00 mm | Высота VPE | 30.00 mm  |

### Системные параметры

|                                                 |                                                |                      |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Серия изделия                                   | OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.00             |                      |             |
| Вид соединения                                  | Полевое соединение                             |                      |             |
| Метод проводного соединения                     | Винтовое соединение                            |                      |             |
| Шаг в мм (P)                                    | 5.00 mm                                        |                      |             |
| Шаг в дюймах (P)                                | 0.197 "                                        |                      |             |
| Направление вывода кабеля                       | 270°                                           |                      |             |
| Количество полюсов                              | 24                                             |                      |             |
| L1 в мм                                         | 115.00 mm                                      |                      |             |
| L1 в дюймах                                     | 4.531 "                                        |                      |             |
| Количество рядов                                | 1                                              |                      |             |
| Количество полюсных рядов                       | 1                                              |                      |             |
| Расчетное сечение                               | 4 mm²                                          |                      |             |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем                      |                      |             |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470   | IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения |                      |             |
| Вид защиты                                      | IP20                                           |                      |             |
| Объемное сопротивление                          | ≤5 mΩ                                          |                      |             |
| Кодируемый                                      | Да                                             |                      |             |
| Длина зачистки изоляции                         | 7 mm                                           |                      |             |
| Зажимной винт                                   | M 2,5                                          |                      |             |
| Лезвие отвертки                                 | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                          |                      |             |
| Лезвие отвертки стандартное                     | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ         |                      |             |
| Циклы коммутации                                | 25                                             |                      |             |
| Усилие вставки на полюс, макс.                  | 10 N                                           |                      |             |
| Усилие вытягивания на полюс, макс.              | 9 N                                            |                      |             |
| Момент затяжки                                  | Тип момента затяжки                            | Подключение проводов |             |
|                                                 | Информация по использованию                    | Момент затяжки       | мин. 0.4 Nm |

**BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

макс. 0.5 Nm

**Данные о материалах**

|                                       |                            |                                      |           |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Изоляционный материал                 | PBT                        | Цветовой код                         | оранжевый |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 2000                   | Группа изоляционного материала       | IIIa      |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200                      | Сопротивление изоляции               | ≥ 108 Ω   |
| Moisture Level (MSL)                  |                            | Класс пожаростойкости UL 94          | V-0       |
| Материал контакта                     | Сплав меди                 | Поверхность контакта                 | луженые   |
| Структура слоев штепсельного контакта | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Температура хранения, мин.           | -40 °C    |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C                      | Рабочая температура, мин.            | -50 °C    |
| Рабочая температура, макс.            | 100 °C                     | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C    |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C                     |                                      |           |

**Провода, подходящие для подключения**

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Диапазон зажима, мин.                                                    | 0.13 mm² |
| Диапазон зажима, макс.                                                   | 4 mm²    |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                       | AWG 30   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                      | AWG 12   |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                                            | 0.2 mm²  |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                           | 4 mm²    |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                 | 0.2 mm²  |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                | 4 mm²    |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                        | 0.2 mm²  |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       | 2.5 mm²  |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0.2 mm²  |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    | 4 mm²    |
| Нутрометр в соответствии с EN 60999 2,8 мм x 2,4 мм<br>a x b; ø          |          |

|                      |                                 |                                                              |                        |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод    |
|                      |                                 | номин.                                                       | 0.5 mm²                |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm            |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/6</a> |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод    |
|                      |                                 | номин.                                                       | 1 mm²                  |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm            |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/6</a> |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип                                                          | тонкожильный провод    |
|                      |                                 | номин.                                                       | 1.5 mm²                |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции                                        | номин. 7 mm            |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для                          | <a href="#">H1.5/7</a> |

**BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|  |                                 |                                                              |                      |
|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Сечение подсоединяемого провода | фиксации концов проводов                                     |                      |
|  |                                 | Тип                                                          | тонкожильный провод  |
|  | кабельный наконечник            | номин.                                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин. 7 mm          |
|  | Сечение подсоединяемого провода | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов |                      |
|  |                                 | Тип                                                          | тонкожильный провод  |
|  | кабельный наконечник            | номин.                                                       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|  |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm          |
|  | Сечение подсоединяемого провода | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов |                      |
|  |                                 | Тип                                                          | тонкожильный провод  |
|  | кабельный наконечник            | номин.                                                       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|  |                                 | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm          |

Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

**Номинальные характеристики по IEC**

|                                                                                                       |                        |                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| пройденны испытания по стандарту                                                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                   | 23 A               |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                  | 18 A                   | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                   | 21 A               |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                  | 16 A                   | Номинальное импульсное напряжение 400 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 320 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 |                        | Номинальное импульсное напряжение 250 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2   |                        | Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2  |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3  |                        | Устойчивость к воздействию кратковременного тока                                                      | 3 x 1 сек. с 120 A |

**Номинальные характеристики по CSA**

|                                                     |        |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V  | Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 50 V   |
| Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V  | Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 20 A   |
| Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 20 A   | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 30 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |                                                     |        |

**Номинальные характеристики по UL 1059**

|                                                         |                               |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Институт (cURus)                                        | CURUS                         | Сертификат № (cURus)                                    | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V                         | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)        | 20 A                          | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 10 A   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 26                        | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 12 |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках |                                                         |        |

**BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

приведены максимальное  
значения, подробные  
сведения см. в  
сертификате об  
утверждении.

### Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Изображение изделия**



**Dimensional drawing**



## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Кодирующие элементы



Соединяет только то, что требуется соединить: правильное соединение в нужном месте. Кодирующие элементы и замковые устройства четко обозначают соединительные элементы в процессе изготовления и эксплуатации. Кодирующие элементы и замковые устройства вставляются перед сборкой или во время фазы сборки кабеля. Альтернатива Weidmüller: настройка онлайн с помощью конфигуратора вариантов для предварительной кодировки перед доставкой. Неправильная сборка на плате и неправильное подключение соединительных элементов больше невозможно. Преимущество: отсутствие поиска и устранения неисправностей в процессе производства и эксплуатационных ошибок пользователя.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | BLZ/SL KO OR BX            | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1573010000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | кодировки, оранжевый, Количество полюсов: 1              |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                          |
| Тип        | BLZ/SL KO BK BX            | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1545710000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | кодировки, черный, Количество полюсов: 1                 |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                          |

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |
| Тип        | SDIS 0.6X3.5X100           | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2749810000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDK PH1 X 80               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749410000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 4.5 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              | 1                                                               |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |

### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDK PZ1 X 80               | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2749440000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 14.5 mm, 80 mm, Толщина лезвия |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              | (A): 1                                                      |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                             |

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL 5.00/135



Вилочные разъемы с выводом провода под углом 135°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.00/24/135 3.2SN OR... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1630470000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190203894              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под     |
| Кол.       | 20 ST                      | пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 135°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |

### SL 5.00/135B




Вилочные разъемы с выводом провода под углом 135°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.00/24/135B 3.2SN O... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1630700000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190204129              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол.       | 20 ST                      | блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество        |
|            |                            | полюсов: 24, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm,    |
|            |                            | луженые, оранжевый, Ящик                                     |

### SL 5.00/180



Вилочные разъемы с прямым выводом проводов под углом 180°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.00/24/180 3.2SN OR... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1581540000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190036744              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТНТ под     |
| Кол.       | 20 ST                      | пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |

### SL 5.00/180B



Вилочные разъемы с прямым выводом проводов под углом 180°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.00/24/180B 3.2SN O... | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1582000000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190188061              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол.       | 20 ST                      | блоков, Соединение ТНТ под пайку, 5.00 mm, Количество        |
|            |                            | полюсов: 24, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm,    |
|            |                            | луженые, оранжевый, Ящик                                     |

### SL 5.00/90



Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.00/24/90 3.2SN OR ... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1571340000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190011727              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТНТ под    |
| Кол.       | 20 ST                      | пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                |

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL 5.00/90B




Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 5.00/24/90B 3.2SN OR... | Версия                                                                                                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">1581080000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190011499              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных                                                                            |
| Кол.       | 20 ST                      | блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SLD 5.00/180G




Двухуровневый вилочный разъем с параллельным разъемом. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 5.00/48/180G 3.2SN ... | Версия                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1615030000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190041939              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под                                                    |
| Кол.       | 10 ST                      | пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 48, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SLD 5.00/90G



Двухуровневый вилочный разъем с параллельным разъемом. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.


## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 5.00/48/90G 3.2 SN ... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1614570000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190033750              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение TNT под    |
| Кол.       | 10 ST                      | пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 48, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                |

### SL-SMT 5.00HC/180 Box




Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/24/180 3.... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1841150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4032248352036              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение TNT/THR     |
| Кол.       | 20 ST                      | под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта |
|            |                            | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик                |

### SL-SMT 5.00HC/180G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/24/180G 3... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1841380000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4032248352289              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение TNT/THR     |
| Кол.       | 20 ST                      | под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта |
|            |                            | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик                |

## BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 5.00HC/90 Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель угловой конфигурации (90°). Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/24/90 3.2... | Версия                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1840110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248350858              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR                                                    |
| Кол.       | 20 ST                      | под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 5.00HC/90G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/24/90G 3.... | Версия                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1840340000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248351084              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR                                                    |
| Кол.       | 20 ST                      | под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |