#### IE-PS-V01M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

#### Основные данные для заказа

Версия	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1963140000</u>
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651641
Кол.	10 Штука

#### IE-PS-V01M-RJ45-TH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

$\mathbf{c}$	2	h1417071.1	
CE	ріич	рикаты	

Допуски к эксплуатации	c (UL) us
	LISTER

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E316369

#### Размеры и массы

Масса нетто 10.2 g

#### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1	
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7	

#### Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Crimp
Описание артикула	Variant 1, металл	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm	Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.360.51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.460.61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27/7AWG 24/7
Классификация MICE M	M3	Классификация MICE I	13
Классификация MICE C	C1	Классификация MICE E	E3
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

#### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369	
---------------------------	---	----------------------	---------	--

#### Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран		контакт	

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

# Weidmüller **₹**

#### IE-PS-V01M-RJ45-TH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

#### Габаритный чертеж



#### IE-PS-V01M-RJ45-TH



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Пылезащитные колпачки



10 ST

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

#### Основные данные для заказа

Тип IE-PP-V01P Версия
Заказ № 1965690000 Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN) 4032248653911

#### Чистый

Кол



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 ESG 9/11 K MC NE WS
 Версия

 Заказ №
 1857440000
 ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, РА 66,

 GTIN (EAN)
 4032248402731
 Цветовой код: белый, самоклеящийся

 Кол.
 200 ST

Дата создания 09.11.2025 09:15:10 МЕZ

Статус каталога / Изображения