

IE-PS-V04P-2SC-MM-BP



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Оптоволоконный разъем, Variant 4, SC-Duplex многомодовый, защита от изгиба, IP67 |
| Заказ №         | <a href="#">1963370000</a>                                                       |
| Тип             | IE-PS-V04P-2SC-MM-BP                                                             |
| GTIN (EAN)      | 4032248651849                                                                    |
| Кол.            | 10 Штука                                                                         |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                      |
| Доступно до     | 2025-04-08T00:00:00+02:00                                                        |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 129.8 mm | Глубина (дюймов)  | 5.1102 inch |
| Высота      | 20.1 mm  | Высота (в дюймах) | 0.7913 inch |
| Ширина      | 20.2 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.7953 inch |
| Масса нетто | 3.25 g   |                   |             |

### Температуры

|                      |                     |                |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа  |                     |                |

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

### Общие стандарты

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106 Var. 4,<br>IEC 61754-24 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Общие данные

|                           |                                                              |                            |                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Описание артикула         | Variant 4, SC-Duplex<br>многомодовый, защита от<br>изгиба    | Цветовой код               | прочее                              |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 V0                                                  | Диаметр оболочки, макс.    | 10 mm                               |
| Диаметр оболочки, мин.    | 5 mm                                                         | Вид защиты                 | IP67                                |
| Циклы коммутации          | 500                                                          | Тип волокна                | Многомодовый                        |
| Вносимые потери           | 0,5 дБ, одномодовый; 0,4<br>дБ, многомодовый; 1,5 дБ,<br>POF | Соединение 1               | SCRJ                                |
| Соединение 2              | склеивание, обжим,<br>полирование                            | Материал корпуса - вставка | РА, Цинковое литье под<br>давлением |
| Затухание отражения       | 40 дБ, одномодовый; 30<br>дБ, многомодовый                   |                            |                                     |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

**IE-PS-V04P-2SC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-PS-V04P-2SC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип        | IE-PP-V04P                 | Версия                             |
| Заказ №    | <a href="#">1963890000</a> | Корпус разъема - защитный колпачок |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |                                    |
| Кол.       | 10 ST                      |                                    |

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              | Цветовой код: белый, самоклеящийся                        |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                           |