

POWERTERMINAL LG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Распределители питания FieldPower® обеспечивают правильный монтаж в очень короткие сроки. Отводы и функции, объединенные в крышке, могут легко быть добавлены. Надежность с высокой степенью защиты.

Основные данные для заказа

Версия	FieldPower® Box, Переменный ток, IP30, в комплексном состоянии, Поликарбонат, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, Сбыт
Заказ №	1963570000
Тип	POWERTERMINAL LG
GTIN (EAN)	403224864567 1
Кол.	1 Штука

POWERTERMINAL LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch
Высота	159.7 mm	Высота (в дюймах)	6.2874 inch
Ширина	75 mm	Ширина (в дюймах)	2.9527 inch
Масса нетто	252.87 g		

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C Рабочая температура -40 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные данные согласно UL

Нормы	без сертификата UL	
Номинальные параметры в соответствии с UL для контактных элементов	Стандартный	UL 1059
	Примечание.	для использования с проводами TC-ER, внесенными в реестр UL
	Сечение соединения проводника, AWG, макс.	AWG 10
	Сечение соединения проводника, AWG, мин.	AWG 14
	Rated voltage	600 V
Номинальный ток	30 A	

Номинальные характеристики по IEC

Номинальные параметры в соответствии с IEC для контактных элементов	Тип напряжения	Переменный ток
	Number of phases	3
	Стандартный	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
	Rated voltage	800 V
	Номинальное импульсное напряжение	8.00 kV
	Номинальный ток (3 нагруженных полюса)	41 A
	Номинальный ток (4 нагруженных полюса)	25 A

Общие данные

Основной материал	Поликарбонат	Изоляционный материал	Поликарбонат
Материал корпуса	Поликарбонат	Силикон	Нет
Цветовой код	бежевый	Вид защиты	IP30, в комплексном состоянии
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Прикрепление крышки	подключаемый
Блокируемый	Нет	Вид монтажа	Крепление на винтах
Функциональность	Сбыт	Кодируемый	Да, кодировка на PE
Тип напряжения	Переменный ток	Количество полюсов (текст)	5
Количество соединений/полюсов	1	Метод проводного соединения	Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN

POWERTERMINAL LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

Зажимная способность

Параметры подключения - контактный элемент Ответвление/Питание	Метод проводного соединения	PUSH IN		
	Размер лезвия рабочего инструмента	0,6 x 3,5 мм		
	Длина зачистки изоляции	14.00 mm		
	Число полюсов	5		
	Сечение соединения проводника, одножильного, макс.	6 mm ²		
	Сечение соединения проводника, одножильного, мин.	0.50 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного, макс.	6.00 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного, мин.	0.50 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, макс.	10.00 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, мин.	0.50 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного с самыми тонкими жилами, макс.	6.00 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного с самыми тонкими жилами, мин.	0.50 mm ²		
	Сечение соединения проводника с кабельным наконечником	Тип кабельных наконечников	12 мм с пластиковой манжетой	
		Стандартный	DIN 46228/4	
		Поперечное сечение, мин.	0.5 mm ²	
		Поперечное сечение, макс.	6 mm ²	
		Тип кабельных наконечников	12 мм с пластиковой манжетой	
		Стандартный	DIN 46228/4	
		Поперечное сечение, мин.	0.5 mm ²	
		Поперечное сечение, макс.	6 mm ²	
Тип кабельных наконечников		8 мм с пластиковой манжетой		
Стандартный		DIN 46228/4		
Поперечное сечение, мин.		0.5 mm ²		
Поперечное сечение, макс.		6 mm ²		

POWERTERMINAL LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

		Тип кабельных наконечников	Кабельные наконечники для обжима двух проводов	
			Поперечное сечение, мин.	0.5 mm ²
			Поперечное сечение, макс.	6 mm ²
Параметры подключения - шина питания контактных элементов	Метод проводного соединения	Соединение путем прорезания изоляции (IDC)		
	Размер лезвия рабочего инструмента	0,6 x 3,5 мм		
	Число полюсов	5		
	Сечение соединения проводника, одножильного, макс.	6 mm ²		
	Сечение соединения проводника, одножильного, мин.	1.50 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного, макс.	6.00 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного, мин.	2.50 mm ²		
	Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, макс.	6.00 mm ²		
Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, мин.	2.50 mm ²			




POWERTERMINAL LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

PTB



POWERTERMINAL LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставной разъем



Распределение электроэнергии с использованием необработанных кабелей сечением от 1,5 до 6 мм².
Подача электропитания/Т-образный отвод посредством соединения PUSH IN (0,5-10 мм²) и/или вставное соединение (0,5-4 мм²).

Цветная маркировка обеспечивает четкое распределение проводов.

- Электропитание
- Распределение питания
- Разветвление системы электропитания

Основные данные для заказа

Тип	PTS 4	Версия	
Заказ №	1952120000	Штекерный разъем Field Power®, 3-фазный перем. ток, IP20,	
GTIN (EAN)	4032248632909	Полиамид, PUSH IN, Количество полюсов (текст): 5	
Кол.	10 ST		

Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

Тип	AM 16	Версия	
Заказ №	9204190000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции	
GTIN (EAN)	4032248608133		
Кол.	1 ST		
Тип	AM 25	Версия	
Заказ №	9001540000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Кол.	1 ST		

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

POWERTERMINAL LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	2749340000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm,	
GTIN (EAN)	4050118895568	Толщина лезвия (A): 0.6 mm	
Кол.	1 ST		

Уплотнения



Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги. Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей. Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей. Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

Основные данные для заказа

Тип	DGSB IP30 D0 PT6	Версия	
Заказ №	1967600000	Уплотнительная вставка Field Power®, Глухое уплотнение, IP30, с соответствующим корпусом, TPE-U	
GTIN (EAN)	4032248688746		
Кол.	10 ST		