

HS 6.4-19.1/50 MM W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Маркировка проводов и кабелей, 6.4 - 19.1 mm, 50.8 x 30.9 mm, белый |
| Заказ № | 2437770000 |
| Тип | HS 6.4-19.1/50 MM W |
| GTIN (EAN) | 4050118458022 |
| Кол. | 400 Штука |

HS 6.4-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.77 mm | Глубина (дюймов) | 0.0303 inch |
| Высота | 50.8 mm | Высота (в дюймах) | 2 inch |
| Ширина | 30.9 mm | Ширина (в дюймах) | 1.2165 inch |
| Масса нетто | 1.6 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C |
|--------------------------------|--------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 70 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 19.1 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 6.4 mm | Степень усадки | 3:1 |
| Рекомендуемая температура для усадки | 90 °C | Наружный диаметр провода | 6.4 - 19.1 mm |
| Сечение соединительного провода | 16 - 70 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Вид печати | Чистый | Ширина | 30.9 mm |
| Температурный диапазон, макс.. | 135 °C | Температурный диапазон, мин. | -55 °C |
| Цветовой код | белый | Галогены | Да |
| Основной материал | Полиолефин | Напечатанные символы | без |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование | совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C | Количество на один рулон | 400 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS 6.4-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HS 6.4-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Версия | |
| Заказ № | 2448880000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия | |
| Заказ № | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| Кол. | 1 ST | | |