# Справочный листок технических дан-

### CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

### Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 1500 А, Вторичный ток, макс.: 5	
	А, Нагрузка: 7.5 VA, Класс точности: 0,5, Транс-	
	форматор тока с разъемным сердечником	
Заказ №	<u>2438480000</u>	
Тип	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5	
GTIN (EAN)	4050118450842	
Кол.	1 Штука	
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00	
Производитель	MBS AG	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Соответствовать		
58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
198 mm	Высота (в дюймах)	7.7953 inch
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.1024 inch
998 g		
-25 °C40 °C	Рабочая температура	-5 °C40 °C
изделия		
0		
•		
1ет SVHC выше U, I Wt%		
жением		
Голько изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
80 x 120 mm	Место установки	Использование внутри помещений
ID20	V	E
		50 Hz
т,о х іном., бо х іном. за 1 секунду	номинальная частота	50 HZ
ки		
0.5	Рторициий ток	05 A
<u> </u>		1500 A
	Первичный ток	1300 A
золяции		
IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	0,5
FC002049	FTIM 7.0	FC002049
		EC002048 EC002048
4		27-21-09-02
		27-21-09-02
		27-21-09-02
		27-21-09-02
27-21-09-02 27-21-09-02	LOLAGO 14.0	27-21-U3 <b>-</b> U2
	25 °C40 °C  13делия  Соответствует Нет SVHC выше 0,1 wt%  Кением  Только изолированный провод 30 х 120 mm  Р20 1,0 х Іном., 60 х Іном. за і секунду  Ки  25 °C40 °C  13делия  Соответствует Нет SVHC выше 0,1 wt%  10делия  1	155 mm   Ширина (в дюймах)   198 g   198 g

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

**Dimensional drawing** 

Изображения

