

## CRIMPFIX E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | Automatic stripper and crimper, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> |
| Заказ №                | <a href="#">2439140000</a>                                              |
| Тип                    | CRIMPFIX E                                                              |
| GTIN (EAN)             | 4050118451917                                                           |
| Кол.                   | 1 Штука                                                                 |
| Статус поставки        | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                             |
| Доступно до            | 2025-01-06T00:00:00+01:00                                               |
| Альтернативный продукт | <a href="#">CRIMPFIX ECO</a>                                            |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |              |
|-------------|---------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 349 mm  | Глубина (дюймов)  | 13.7401 inch |
| Высота      | 230 mm  | Высота (в дюймах) | 9.0551 inch  |
| Ширина      | 288 mm  | Ширина (в дюймах) | 11.3386 inch |
| Масса нетто | 14000 g |                   |              |

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

### Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

|                                                      |                                         |                                                     |                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Диапазон проводников для снятия изоляции             | 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20...14) | Привод                                              | Электромеханический                                  |
| Продолжительность цикла                              | approx. 1.8 sec                         | Обжим                                               | Трапецеидальный                                      |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup>                     | Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 0.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс.               | 2.5 mm <sup>2</sup>                     | Диапазон обжимаемых проводников, мин.               | 0.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Длина обжима                                         | 8 mm                                    | Расходные материалы                                 | Кабельные наконечники, упаковка в ленте, с изоляцией |
| Длина кабельного наконечника                         | 14 mm                                   | Электрическое подключение                           | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA                        |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |

## CRIMPFIX E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Тип        | AIMESA CF U/LS TIN         | Версия                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1132150000</a> | Автоматические машины, Заменяемая деталь |
| GTIN (EAN) | 4032248920082              |                                          |
| Кол.       | 1 ST                       |                                          |
| Тип        | NAKL/TPKL CF ECO           | Версия                                   |
| Заказ №    | <a href="#">9205810000</a> | Аксессуар, Заменяемая деталь             |
| GTIN (EAN) | 4032248814008              |                                          |
| Кол.       | 1 ST                       |                                          |