

VGM40-MS68 EMC 20-32SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

Основные данные для заказа

Версия	VG MS (стандартный латунный кабельный ввод)
Заказ №	2457660000
Тип	VGM40-MS68 EMC 20-32SET
GTIN (EAN)	4050118472752
Кол.	1 Штука

VGM40-MS68 EMC 20-32SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	232 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------	--------------------------------------

Общие данные

Цветовой код	серебряный	Основной материал	Латунь никелированная
Не содержит галогенов	true	Вид защиты	IP68 – 15 бар

Общие данные

Тип уплотнения	Уплотнительное кольцо	Цветовой код	серебряный
Диаметр кабеля, макс.	32 mm	Диаметр кабеля, мин.	20 mm
Кабельный ввод	M 40, ЭМС	Основной материал	Латунь никелированная

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	32 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	20 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Вид защиты с GWDR	IP68
Температурный диапазон, макс..	130 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Галогены	без содержания галогенов	Нормы	EN 45545-2:2013
Размер под ключ	45 mm	Вид защиты	IP68 – 15 бар
Кабельный ввод	M 40, ЭМС	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 40	Длина резьбы	7 mm

Важное примечание

Сведения об изделии	В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут накладываться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.
---------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		