

## SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом M12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы M12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

## Основные данные для заказа

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Вариант с крышкой, M12, 48 V, Т-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: |
| Заказ №         | <a href="#">1989340000</a>                                                                               |
| Тип             | SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01                                                                                   |
| GTIN (EAN)      | 4050118373905                                                                                            |
| Кол.            | 1 Штука                                                                                                  |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                                              |
| Доступно до     | 2025-12-30T00:00:00+01:00                                                                                |

## SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

[Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus)

E141197

## Размеры и массы

Масса нетто

100 g

## Температуры

Рабочая температура

-

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

REACH SVHC

Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Данные о материалах

Основной материал корпуса

Pocan

Материал концентратора

Пластмасса

Цвет корпуса

серый, RAL 7032

Материал уплотнения крышки

Материал Viton

Винтовое гнездо

CuZn, никелирование

Материал контакта

CuZn

Поверхность контакта

позолоченный

Материал контактодержателя

PBT (UL 94 B0)

## Данные соединений

Наружный диаметр провода, мин.

6 mm

Наружный диаметр провода, макс.

12 mm

Кабельный ввод

M 20

Диапазон зажима, мин.

0.5 mm<sup>2</sup>

Диапазон зажима, макс.

4 mm<sup>2</sup>

Отвод концентратора

Вариант с крышкой

## Общие технические данные

Вид защиты

IP68

Кодировка подключаемого пульта

Т-кодировка

Количество полюсов

4

Количество контактных гнезд

4

Соединительная резьба

M12

Степень загрязнения

3

Характеристики пожаростойкости

V-0

Циклы коммутации

≤ 50

LED

Да

Светодиод пускового устройства

Да

Цвет светодиода для индикации работы

желтый

Цвет светодиода для функции ввода/вывода

желтый

## Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.

10 V

Номинальное напряжение, макс.

48 V

Макс. допустимая токовая нагрузка на слот

10 A

Суммарный ток

32 A

Ток на сигнал

10 A

Сопротивление изоляции

108 Ω

## Технические данные, кабель

Количество полюсов

4

Наружный диаметр провода, макс.

12 mm

Наружный диаметр провода, мин.

6 mm

Возможно использование с тросом для протяжки

Нет

**SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003558    | ETIM 9.0    | EC003558    |
| ETIM 10.0   | EC003558    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |             |             |


**SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Габаритный чертеж




### Схема соединений



## Accessories

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 9/20 MC NE WS          | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1609940000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4008190203528              | Цветовой код: белый, втычной                              |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                           |