

**SAI-WDF 4P M12 K 230**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



**Основные данные для заказа**

Заказ №	2485360000
Тип	<a href="#">SAI-WDF 4P M12 K 230</a>
GTIN (EAN)	4050118496048
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 20.5 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4
Поверхность контакта	позолоченный
Основной материал корпуса	CuZn
Номинальное напряжение	230 V
Вид защиты	IP67

Кодировка	А-кодировка
Вид соединения	Винтовое соединение
Материал контакта	CuZn
Номинальный ток	4 A
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C

### Общие технические данные

Количество полюсов	4
Соединительная резьба	Гнездо M12, Штекер M12
Вид соединения	Винтовое соединение
Материал контакта	CuZn
Номинальный ток	4 A
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C

Кодировка	А-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный
Основной материал корпуса	CuZn
Номинальное напряжение	230 V
Вид защиты	IP67


### Классификации

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06


ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06

## Изображения


### Габаритный чертеж



### Габаритный чертеж



### Схема контактов



### Схема контактов

