

EASYCRIMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Заказ №	2000360000
Тип	EASYCRIMP
GTIN (EAN)	4050118394528
Кол.	1 Штука

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Размеры и массы**

Глубина	125 mm
Высота	255 mm
Ширина	230 mm
Масса нетто	5000 g

Глубина (дюймов)	4.9212 inch
Высота (в дюймах)	10.0394 inch
Ширина (в дюймах)	9.0551 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение	механическая, со сменными вставками
------------	-------------------------------------

Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический
Высота ручки, макс.	22 mm
Ширина захвата, макс.	28 mm
Фиксация, макс.	68 mm

Фиксация, мин.	35 mm
Ход рычага, макс.	230 mm
Ход рычага, мин.	140 mm
Высота ручки, мин.	12 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168
ECLASS 15.0	21-04-38-11

ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 14.0	21-04-38-11

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

