

**HDC XX6A02 MMSM12X-0150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2503770150
Тип	<a href="#">HDC XX6A02 MMSM12X-0150</a>
GTIN (EAN)	4050118522822
Кол.	1 Штука

## HDC XX6A02 MMSM12X-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

#### Размеры и массы

Масса нетто	96.8 g
-------------	--------

#### Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

#### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	1.5 m	
Цвет оболочки	зеленый	
Экранированный	Да	
Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1	
Изоляция	PE, вспененный	
Материал оболочки	Полиуретан	
Цветовая кодировка	белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий	
Наружный диаметр	Диаметр	6.4 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.3 mm
Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.3 mm	

#### Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	1.5 m
Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 100
Тип	Штифт	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, M12X	Версия со стороны модуля	Штекер

#### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		