

SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Защитные модули, SAI, активный, Аксессуар, Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	2018050000
Тип	SAIEND CAN-M12B 5P A-COD
GTIN (EAN)	4050118401448
Кол.	1 Штука

SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 8.8 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb55cb55

РВ46 Общие технические данные

Кодировка	А-кодировка	Соединительная резьба	M12
Исполнение	Гнездо, прямой	Номинальное напряжение	60 V

Технические характеристики кабеля

Количество контактов 5

Электрические свойства

Номинальное напряжение 60 V

Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема соединений

