UR67-MP-78-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия





Изображение аналогичное

Большая производительность. Упрощенный. u-remote.

Weidmüller u-remote – наша инновационная концепция удаленного ввода/вывода с IP 67, которая сфокусирована исключительно на пользовательских преимуществах: индивидуальное проектирование, быстрый монтаж, безопасный запуск, больше — никаких простоев!. Для значительного улучшения производительности и большей продуктивности. u-remote означает "Большая производительность". Упрощенный

Основные данные для заказа

Версия	Automation Products - u-remote IP67, Концентра-
	тор сигналов, активный распределитель
Заказ №	<u>2512830000</u>
Тип	UR67-MP-78-16DIO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118527780
Кол.	1 Штука

UR67-MP-78-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-24-26-04

27-24-26-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические дан	ные		www.weiumdelier.com
Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	(E (US US	
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E141197		
Размеры и массы			
Высота	17.3 mm	Высота (в дюймах)	0.6811 inch
Ширина	59.6 mm	Ширина (в дюймах)	2.3465 inch
Масса нетто	500 g		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с иск	ключением	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP		5a-ab5b-a62e1996dcf8	
Основная информация			
основная информация			
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Вид защиты	IP67
Питающее напряжение			
Потребляемая мощность модульных электронных приборов	100 мА, тип.		
Цифровой выход			
Диагностическая индикация	На канал, посредст	вом светодиода, красный	
		вом светодиода, желтый	
Цифровые входы	Защита от коротко	ого замыкания Д	a
	Защита от перегру		
	Защита от перепо	люсовки Д	a
Цифровой выход			
Диагностическая индикация		вом светодиода, красный	
Цифровые выходы	Защита от коротко		
	Защита от перегру		
	мин. (UL -1)	люсовки Д	u
Индикатор состояния		вом светодиода, желтый	
Макс выходное напряжение	макс. 2 В		
ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10 0	EC001500	ECLASS O O	27.24.26.04

Дата создания 12.11.2025 04:48:44 МЕХ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

2 Статус каталога / Изображения

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC001599

27-24-26-04



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Технические данные

ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-MP-78-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

M12



Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройста от внешних воздействий.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-SK-M12	Версия
Заказ №	9456050000	Защитные модули, Защитный колпачок
GTIN (EAN)	4008190304058	
Кол.	30 ST	
Тип	SAI-SK-M12-UNI 2029	Версия
Заказ №	2330260000	Защитные модули, Защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248592067	
Кол.	20 ST	
Тип	SAI-SK STECKER M12	Версия
Заказ №	<u>1781520000</u>	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
Кол.	50 ST	

Полиуретан без содержания галогенов, черный (U)



Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Кабели 7/8" подходят для использования в области энергоснабжения.

Не нашли нужную информацию? Требуются разъяснения? Обратитесь к нам!

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-7/8W-5-1.5U	Версия
Заказ №	1292180150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4050118088052	разъема, 7/8", Количество контактов : 5 (4 + PE), 1.5 m, штекер,
Кол.	1 ST	90°, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки:
		Полиуретан, Галогены: Нет
Тип	SAIL-7/8G-5-1.5U	Версия
Тип Заказ №	SAIL-7/8G-5-1.5U 1292170150	Версия Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
	, -	·
Заказ №	1292170150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Аксессуары

Тип	SAIL-7/8BW-5-1.5U	Версия
Заказ №	1292200150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4050118088304	разъема, 7/8", Количество контактов : 5 (4 + PE), 1.5 m, Гнездо,
Кол.	1 ST	угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки:
		Полиуретан, Галогены: Нет
Тип	SAIL-7/8BG-5-1.5U	Версия
Тип Заказ №	SAIL-7/8BG-5-1.5U 1292190150	Версия Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
	, -	
Заказ №	1292190150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без

Прямая конфигурация



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки М8, М12, М16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения. Круглые втычные коннекторы 7/8" обладают высокой электропроводимостью.

Винтовое соединение имеет широкий спектр применения. Использование этой технологии позволяет вставлять провод (с кабельным наконечником в виде опции) в соединительные элементы и надежно стягивать его винтами. Классическая, наиболее экономичная форма технологии соединений, поддерживающая мультипроводное соединение.

Основные данные для заказа

	an Marrier of their comment	
Тип SAIB-5/9-7/8		Версия
Заказ №	1292000000	Разъем, подключаемый в поле, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086874	
Кол.	1 ST	

UR67-MP-78-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Угловая конфигурация



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки М8, М12, М16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения. Круглые втычные коннекторы 7/8" обладают высокой электропроводимостью.

Винтовое соединение имеет широкий спектр применения. Использование этой технологии позволяет вставлять провод (с кабельным наконечником в виде опции) в соединительные элементы и надежно стягивать его винтами. Классическая, наиболее экономичная форма технологии соединений, поддерживающая мультипроводное соединение.

Основные данные для заказа

 Тип
 SAIBW-5/9-7/8
 Версия

 Заказ №
 1292020000
 Разъем, подключаемый в поле, 7/8"

 GTIN (EAN)
 4050118086959

Прямая конфигурация

1 ST

Кол.



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки М8, М12, М16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения. Круглые втычные коннекторы 7/8" обладают высокой электропроводимостью.

Винтовое соединение имеет широкий спектр применения. Использование этой технологии позволяет вставлять провод (с кабельным наконечником в виде опции) в соединительные элементы и надежно стягивать его винтами. Классическая, наиболее экономичная форма технологии соединений, поддерживающая мультипроводное соединение.

Основные данные для заказа

 Тип
 SAIS-5/9-7/8
 Версия

 Заказ №
 1301220000
 Разъем, подключаемый в поле, 7/8"

 GTIN (EAN)
 4050118098150

 Кол.
 1 ST

Дата создания 12.11.2025 04:48:44 MEZ

UR67-MP-78-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Угловая конфигурация



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Штекеры и гнезда для настраиваемой компоновки М8, М12, М16 и соединений 7/8" высокой прочности, идеально подходят, например, для машиностроения. Круглые втычные коннекторы 7/8" обладают высокой электропроводимостью.

Винтовое соединение имеет широкий спектр применения. Использование этой технологии позволяет вставлять провод (с кабельным наконечником в виде опции) в соединительные элементы и надежно стягивать его винтами. Классическая, наиболее экономичная форма технологии соединений, поддерживающая мультипроводное соединение.

Основные данные для заказа

Тип SAISW-5/9-7/8		Версия
Заказ №	<u>1291980000</u>	Разъем, подключаемый в поле, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118087017	
Кол.	1 ST	

М12 вилка, прямая - М12 вилка, прямая



Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, M12

7

Основные данные для заказа

	Д		
Тип	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Версия	
Заказ №	1025950015	Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер	
GTIN (EAN)	4032248776054	IP67, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC	
Кол.	1 ST	11801) / кат.5е (TIA Т568-B), Полиуретан, 1.5 m	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан - RJ45 IP20 / M12 IP67 штыревой, прямой




Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, M12-RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Версия
Заказ №	1044470015	Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер
GTIN (EAN)	4032248779062	IP67, RJ45 IP 20, Kaт.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B),
Кол.	1 ST	Полиуретан, 1.5 m


Винтовое соединение



Вставной разъем M12 в IP 67 доступен с винтовым или пружинным соединением

Основные данные для заказа

_		Д	
-	Гип	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Версия
;	Заказ №	<u>1892120000</u>	Разъем, подключаемый в поле, М12
(GTIN (EAN)	4032248569380	
ŀ	Кол.	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

00.108112	o Hamisio Him carada	
Тип	ESG-M 8/20 MC NE WS	Версия
Заказ №	1027290000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248753284	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	

Д.