UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия





Изображение аналогичное

Большая производительность. Упрощенный. u-remote.

Weidmüller u-remote – наша инновационная концепция удаленного ввода/вывода с IP 67, которая сфокусирована исключительно на пользовательских преимуществах: индивидуальное проектирование, быстрый монтаж, безопасный запуск, больше — никаких простоев!. Для значительного улучшения производительности и большей продуктивности. u-remote означает "Большая производительность". Упрощенный

Основные данные для заказа

Версия	Automation Products - u-remote IP67
Заказ №	<u>2512840000</u>
Тип	UR67-MP-HP-16DIO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118527797
Кол.	1 Штука

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001599

27-24-26-04

27-24-26-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Сертификаты	_		
Допуски к эксплуатации	110		
	C E COLD OR		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	Сайт UL		
Сертификат № (cULus)	E141197		
Размеры и массы			
	47.0	D ()	0.0000: 1
Высота	17.6 mm	Высота (в дюймах)	0.6929 inch
Ширина	59.6 mm	Ширина (в дюймах)	2.3465 inch
Масса нетто	500 g		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключение	em	
Исключение из RoHS (если	6с	····	
применимо/известно)			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-	-a62e1996dcf8	
Основная информация			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Вид защиты	IP67
Питающее напряжение			
•			
Потребляемая мощность модульных электронных приборов	100 мА, тип.		
Цифровой выход			
Диагностическая индикация	На канал, посредством свет	одиода, красный	
Индикатор состояния	На канал, посредством свет	одиода, желтый	
Цифровые входы	Защита от короткого замы	кания Да	
	Защита от перегрузки	Да	
	Защита от переполюсовки	Да	
Цифровой выход			
Диагностическая индикация	На канал, посредством свет		
Цифровые выходы	Защита от короткого замы		
	Защита от перегрузки	Да	
	Защита от переполюсовки	Да	
Мин выходное напряжение	мин. (UL -1)		
Индикатор состояния	На канал, посредством свет	одиода, желтый	
Макс выходное напряжение	макс. 2 В		
тиако выходное напражение			
Классификации ЕТІМ 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599

Дата создания 11.11.2025 01:14:24 МЕХ

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Статус каталога / Изображения

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC001599

EC001599

27-24-26-04



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Toyu		140 8	211111	110
IEXH	ическ	ие д	<u>ahh</u>	ЫE

ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

угловой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	2455200150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4050118470048	разъема, M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Гнездо, угловое,
Кол.	1 ST	Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан,
		Галогены: Нет

прямой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	2455330150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4050118469950	разъема, M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Гнездо, прямое,
Кол.	1 ST	Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан,
		Галогены: Нет

угловой - угловой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.



UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	2455300150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная
GTIN (EAN)	4050118470444	линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, пин, 90° -
Кол.	1 ST	гнездо 90°, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки:
		Полиуретан, Галогены: Нет

прямой – угловой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	Версия
2455280150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная
4050118470369	линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, пин, прямой -
1 ST	гнездо, 90°, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки:
	Полиуретан, Галогены: Нет
	2455280150 4050118470369

прямой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12G-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	2455220150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4050118470123	разъема, M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Вилка, прямая,
Кол.	1 ST	Экранированный: Heт, LED: Heт, Материал оболочки: Полиуретан,
		Галогены: Нет

Дата создания 11.11.2025 01:14:24 MEZ

Статус каталога / Изображения

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

прямой – прямой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	<u>2455260150</u>	Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная
GTIN (EAN)	4050118470284	линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Вилка, прямая
Кол.	1 ST	- Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал
		оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет

угловой - прямой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	2455320150	Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная
GTIN (EAN)	4050118470529	линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Вилка, угловая
Кол.	1 ST	- Гнездо, прямое, Экранированный: Heт, LED: Heт, Материал
		оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет

угловой



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом М12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы М12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Статус каталога / Изображения 6

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан,

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SAIL-M12W-L-1.5PGR	Версия
Заказ №	<u>2455240150</u>	Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без
GTIN (EAN)	4050118470208	разъема, M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, штекер, 90°,
Кол.	1 ST	Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан,
		Галогены: Нет

Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан - RJ45 IP20 / M12 IP67 штыревой, прямой



Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Версия
Заказ №	1044470015	Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер
GTIN (EAN)	4032248779062	IP67, RJ45 IP 20, Kaт.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B),
Кол.	1 ST	Полиуретан, 1.5 m

М12 вилка, прямая - М12 вилка, прямая

Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, M12



Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Версия
Заказ №	<u>1025950015</u>	Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер
GTIN (EAN)	4032248776054	IP67, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, Кат.5 (ISO/IEC
Кол.	1 ST	11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m

Статус каталога / Изображения

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винтовое соединение



Вставной разъем M12 в IP 67 доступен с винтовым или пружинным соединением

Основные данные для заказа

Тип SAISGS-M-4D-6/8-M12 Версия

Заказ № 1892120000 Разъем, подключаемый в поле, М12

GTIN (EAN) 4032248569380

Кол. 1 ST

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

 Тип
 ESG-M 8/20 MC NE WS
 Версия

 Заказ №
 1027290000
 ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, РА 66,

 GTIN (EAN)
 4032248753284
 Цветовой код: белый, втычной

 Кол.
 200 ST