

WCU 501 RS232 CABLE



Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

Основные данные для заказа

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Версия          | universal, USB 2.0                          |
| Заказ №         | <a href="#">2515030000</a>                  |
| Тип             | WCU 501 RS232 CABLE                         |
| GTIN (EAN)      | 4050118528756                               |
| Кол.            | 1 Штука                                     |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до     | 2024-06-30T00:00:00+02:00                   |

## WCU 501 RS232 CABLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

#### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

#### Размеры и массы

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Длина       | 200 mm | Длина (в дюймах) | 7.874 inch |
| Масса нетто | 43 g   |                  |            |

#### Температуры

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -30 °C...60 °C | Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

#### Экологическое соответствие изделия

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует         |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

#### Данные соединения

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Вид соединения | 9-конт. гнездо D-sub<br>("мама") |
|----------------|----------------------------------|

#### Общие данные

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Вибростойкость | мин. 50 м/с <sup>2</sup> (5 g) @ 10...<br>150 Гц |
|----------------|--------------------------------------------------|

#### Системные данные

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Интерфейс | Последовательный<br>интерфейс RS232 |
|-----------|-------------------------------------|

#### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |