## Справочный листок технических дан-

#### **KLIPPON BDX M20 S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Версия	Klippon BDX (компенсационные элементы), Ком- пенсатор, М 20, 10 mm, IP66, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Заказ №	<u>2519550000</u>
Тип	KLIPPON BDX M20 S
GTIN (EAN)	4050118532043
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных

#### **KLIPPON BDX M20 S**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

инструкции по монтажу из комплекта поставки и строго им следовать.

- Скорость тока воды проверялась

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
	22 mm	Длина (в дюймах)	0.8661 inch
Иасса нетто	60 g	, ,	
Гемпературы			
Рабочая температура	-60 °C200 °C		
Экологическое соответствие			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Номер сертификата кабельн	ого ввода		
Эбозначение	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Номер сертификата кабельного ввода IECEx)		Номер сертификата кабельного ввода (CSA)	E340660
Условия утверждения	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		
Общие данные			
<b>Д</b> иаметр головки	26.20 mm	Вентиляция	0,25 л/1 ч
Уплотнительное кольцо	Силикон	Вид защиты с GWDR	IP66
VI	5 Nm	Силикон	Да
Гемпературный диапазон, макс	200 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Ударопрочность	7 J АТЕХ-Версия
Размер под ключ 1	27 mm	Вид защиты	IP66
(абельный ввод	M 20	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
/плотнение	Силикон	Фильтр	Бронзовая вставка (90 меди, 10 % олова)
Резьба (наружная)	M 20	Длина резьбы	10 mm
Ломент затяжки контргайки, мин.	5.00 Nm	Примечание: степень защиты	- Элемент для отвода жидкости должен располагаться на нижно стороне корпуса, вертикально, резьбой вверх и в самой нижней точке, чтобы обеспечит надлежащий дренаж Перед установкой следует прочитать

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **KLIPPON BDX M20 S**

### Технические данные

Классификации			
Момент затяжки контргайки, макс.	5.00 Nm		
Момент затяжки переходника, мин.	5.00 Nm	Вид взрывозащиты	Ex e
Класс защиты (UL)	Type 4	Момент затяжки переходника, макс.	5.00 Nm
			при использовании наполненного водой пустого корпуса (без внутренних компонентов, создающих давление или выделяющих тепло). Скорость тока воды может изменяться в зависимости от эксплуатационных параметров и условий окружающей среды.

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		