

HDC 24B ABU EMC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Новые корпуса Weidmüller RockStar® IP65 EMV идеально подходят для использования в самых жестких условиях окружающей среды и обеспечивают защиту от электромагнитных помех. Промышленный разъем состоит из вставного элемента и защитного корпуса. Новые пластиковые ленты легко фиксируются и могут быть заменены в любое время. Все корпуса Weidmüller RockStar® изготовлены из высококачественного алюминиевого литья. Это делает их устойчивыми к ударам и коррозии, но компактными и легкими.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, заменяемый, , Типоразмер кабельных вводов: none
Заказ №	2527810000
Тип	HDC 24B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118618297
Кол.	1 Штука



HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



UL File Number Search

[Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus)

E92202

Размеры и массы

Глубина	141 mm
Высота	30 mm
Ширина	47 mm
Масса нетто	133.76 g

Глубина (дюймов)	5.5512 inch
Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина (в дюймах)	1.8504 inch

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения																
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%																
Химическая стойкость	<table><tr><td>Вещество</td><td>Гидравлическое масло</td></tr><tr><td>Химическая устойчивость</td><td>Стойкость</td></tr><tr><td>Вещество</td><td>Очищенная нефть</td></tr><tr><td>Химическая устойчивость</td><td>Стойкость</td></tr><tr><td>Вещество</td><td>УФ</td></tr><tr><td>Химическая устойчивость</td><td>Стойкость</td></tr><tr><td>Вещество</td><td>Озон</td></tr><tr><td>Химическая устойчивость</td><td>Стойкость</td></tr></table>	Вещество	Гидравлическое масло	Химическая устойчивость	Стойкость	Вещество	Очищенная нефть	Химическая устойчивость	Стойкость	Вещество	УФ	Химическая устойчивость	Стойкость	Вещество	Озон	Химическая устойчивость	Стойкость
Вещество	Гидравлическое масло																
Химическая устойчивость	Стойкость																
Вещество	Очищенная нефть																
Химическая устойчивость	Стойкость																
Вещество	УФ																
Химическая устойчивость	Стойкость																
Вещество	Озон																
Химическая устойчивость	Стойкость																

Габаритные размеры

Кабельный вход Нет

Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	попе	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Крышка	без крышки	Количество кабельных входов сбоку	0
Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, заменяемый
Типоразмер установки	8	Кабельный вход	Нет
Тип	Навесной (проходной)	Исполнение скобы	Поперечная скоба
Уплотнение	FPM	Цвет (RAL)	RAL 9011
BG	8	Подходит для ModuPlug®	Да

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Технические данные

Корпуса ЭМС	Да	Материал запорного элемента	РА 66/6, Нержавеющая сталь
-------------	----	-----------------------------	----------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Изображения





HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали



Основные данные для заказа

Тип	HDC 64D TOBU 1M40G EMC	Версия
Заказ №	2544060000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 40
GTIN (EAN)	4050118618280	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC 64D TSBU 1M40G EMC	Версия
Заказ №	2544050000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 40
GTIN (EAN)	4050118618303	
Кол.	1 ST	