

MF-ABB 12/8 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

MultiFit является системой маркировки Weidmüller, используемой для клемм других марок. Как и Weidmüller Dekafix, марковочные элементы семейства MultiFit предлагаются готовыми к применению со стандартной печатью.

При первом применении MultiFit рекомендуется провести испытание образцов марковочных элементов на используемых клеммах.

- Один марковочный элемент подходит для клемм различных марок.
- Готовые к применению марковочные элементы со стандартной печатью.
- Пустые марковочные элементы для печати с использованием принтера PrintJet CONNECT или плоттера.
- Поставка марковочных элементов с индивидуальной печатью в соответствии с данными САПР или спецификациями заказчика.
- Одна система маркировки для всех областей применения. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	MultiFit, Маркировка клеммы, 12 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 Серия ABB SNK, белый
Заказ №	2047350000
Тип	MF-ABB 12/8 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118411133
Кол.	280 Штука

MF-ABB 12/8 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	0.25 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-40 °C...100 °C	Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
------------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.002 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P)	8.00 mm
--------------	---------

Общие данные

Ширина	8 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Нанесенные символы	пустой
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Terminal marker на комбинацию	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Установка / Изготовитель	Серия ABB SNK

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

MF-ABB 12/8 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Чертеж