



THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопреноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати M-Print® PRO на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов.
- Благодаря мягкости материала и толстому kleевому слою этикетки THM GEW могут использоваться на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.
- Поставляемые в рулонах этикетки THM ET S7 могут использоваться для маркировки модулей Simatic 200S, S7-300 и S7-400 компании Siemens.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.
- Печать осуществляется с помощью термотрансферных принтеров THM MultiMark или THM MultiMark.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Маркировка проводов и кабелей, 28 x 28 мм, белый |
| Заказ № | 2539410000 |
| Тип | THM ET 28/28 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118570182 |
| Кол. | 1500 Штука |

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| RoHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.35 mm | Глубина (дюймов) | 0.0138 inch |
| Высота | 28 mm | Высота (в дюймах) | 1.1024 inch |
| Ширина | 28 mm | Ширина (в дюймах) | 1.1024 inch |
| Масса нетто | 0.39 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|--------------|---|--------|
| Температурный диапазон вставки | -50...100 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

Общие данные

| | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Исполнение | самоклеящийся | Ширина | 28 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -50 °C | Цветовой код | белый |
| Галогены | Нет | Основной материал | Полипропилен |
| Нанесенные символы | без | Температурный диапазон вставки | -50...100 °C |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Справочный листок технических данных

THM ET 28/28 WS

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Версия |
| Заказ № | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Кол. | 1 ST | |